



Produkt

Flexo Print

Lysrör

Fördelar

- Högsta effekt på den bestrålade ytan

Funktioner

- Invändigt belagd med ett vitt fluorescerande pulver för att förvandla kortvågig UV-strålning till användbar kemiskt verkande strålning
- Avger strålning i intervallet 380 - 480 nm med maximum vid 420 nm
- Den spektrala effektfördelningen överensstämmer med den spektrala känsligheten hos ett antal diazo-kopieringspapper
- TL /03 'Aqua Coral'-lampor kan användas tillsammans med 'Natural Daylight'-lysrör som ger det normala dagsljusets hela spektrum för maximalt vackra saltvattensakvarier


Användning

- Diazo-kopiatorer
- Saltvattensakvarier
- Ljusterapi (behandling av nyfödda som har gulsot)

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Versions




XPPR_XUVATL_G13_--Product photo

XPPR XUVATLK 0001

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1 763,8 mm	1 770,9 mm	1 768,5 mm	1 778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Allmän information	
Sockel	G13
Ljusteknik	
Färgbeteckning	Ultraviolet A
Färgkod	10-R
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T38

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	80 W
928006901029	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	100 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	0,7 A	62 W
928004101029	TL-K 40W UVA-1	0,86 A	40,5 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg
928006901029	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	13,0 mg
928004101029	TL-K 40W UVA-1	-

