



Описание

TUV TL Mini

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Преимущества

- Эффективная дезинфекция на протяжении всего полезного срока службы лампы
- Высокая эффективность системы ввиду отсутствия необходимости перепланировки очистительной системы для высококачественной дезинфекции
- Отличный выбор с точки зрения защиты окружающей среды ввиду рекордно низкого содержания ртути

Характеристики

- Коротковолновое УФ-излучение с пиком 253,7 нм (УФ-С), обладающее бактерицидным действием
- Стекло лампы отфильтровывает озonoобразующую спектральную линию 185 нм
- Внутреннее защитное покрытие поддерживает полезное излучение УФ в области С на постоянном уровне
- Предупреждающий знак на лампе информирует об излучении УФ в области С


Применение

- Уничтожение или подавление активности бактерий, вирусов и прочих микроорганизмов
- Дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в больницах, бактериологические исследования и фармацевтические области применения, пищевая промышленность (молокозаводы, пивзаводы, хлебозаводы)
- Дезинфекция питьевой воды, сточной воды, плавательных бассейнов, систем кондиционирования воздуха, холодильных камер, упаковок и т.д.
- Применяются в целом ряде фотохимических процессов

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Чертеж размеров



Product	D	C
TUV 11W IN FAM/10X25BOX	16 мм	226,3 мм
TUV 16W IN FAM/10X25BOX	16 мм	302,5 мм
TUV 4W IN FAM/10X25BOX	16 мм	150,1 мм
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 мм	302,5 мм
TUV 8W IN FAM/10X25BOX	16 мм	302,5 мм

Общая информация

Цоколь G5

Технические характеристики освещения

Обозначение цвета -

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.) 4,4 mg

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Код цвета
928000104021	TUV 4W IN FAM/10X25BOX	TUV
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	-
928001104021	TUV 8W IN FAM/10X25BOX	TUV

Order Code	Full Product Name	Код цвета
928002004021	TUV 16W IN FAM/10X25BOX	TUV
928002204021	TUV 11W IN FAM/10X25BOX	TUV

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Энергопотребление
928000104021	TUV 4W IN FAM/10X25BOX	0,17 A	4,5 B
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	0,145 A	7,1 B
928001104021	TUV 8W IN FAM/10X25BOX	0,145 A	7,1 B

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Энергопотребление
928002004021	TUV 16W IN FAM/10X25BOX	0,4 A	15 B
928002204021	TUV 11W IN FAM/10X25BOX	0,4 A	11,5 B

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928000104021	TUV 4W IN FAM/10X25BOX	T16
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	-
928001104021	TUV 8W IN FAM/10X25BOX	T16

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928002004021	TUV 16W IN FAM/10X25BOX	T16
928002204021	TUV 11W IN FAM/10X25BOX	T16

