



Actinic BL PLS/PLL – kompakt størrelse for større designfrihed

Actinic BL PL-S/PL-L

Med en optimeret ydelse for at tiltrække flest mulig insekter, tilbyder Philips Actinic BL PLS/PLL-lyskilderne en mere kompakt løsning for elektroniske insektdræbersystemer. Og med et udvalg af forskellige wattstørrelser, er de også velegnede til fotopolymerisations- og reprografiprocesser. I tillæg leverer Philips et bredt udvalg af BL TL, BL TLD, og BL T5 versioner, samt en rund og en T5-version. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger det bedste belysningsarmaturløsning til deres behov inkluderer kompakte design. For ekstra sikkerhed er der en speciel splintringsikker Secura valgmulighed som sikrer, at alt lyskildens glas og komponenter holdes sammen af en særlig ydre kappe i tilfælde af utilsigtet knusning. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger det bedste armaturløsning til deres behov. Disse lyskilder udgør desuden, som 100% blyfri produkter med lavt kviksvælvindhold, et ansvarligt, miljøbevidst valg.

Fordele

- Matcher øjenfølsomheden hos husfluer i bevægelse perfekt og tiltrækker på denne måde flere insekter
- Sikker under anvendelse
- Mest miljøvenlige valg

Funktioner

- Udsender langbølge UV-A-stråling i 350-400nm værdiområdet
- UV-B/UV-A-ratio på under 0,1 % (UV-B 280-315nm)
- 100% blyfri
- Lavt kviksvælvindhold

Actinic BL PL-S/PL-L

Anvendelsesområder

- Insektfælder
- Elektroniske fluedræbere (EFK)

Advarsler og sikkerhed



- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



XPPR XUAPLS 0001

Målskitse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm
PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm	

Generelle oplysninger

Actinic BL PL-S/PL-L

Order Code	Full Product Name	Fod
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2G11
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2G11

Order Code	Full Product Name	Fod
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvebetegnelse	Farvekode
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	Ultraviolet A	10
927903421007	Insect PL-L 36W /10	-	210

Order Code	Full Product Name	Farvebetegnelse	Farvekode
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	Ultraviolet A	210
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	Ultraviolet A	210

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens	
		strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	0,375 A	18 W
927903421007	Insect PL-L 36W /10	0,435 A	36 W
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	0,17 A	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens	
		strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,16 A	11,6 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2xT16
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2xT16

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	2XT12
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	2XT12

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg)	Indhold af kviksølv (Hg)
		(maks.)	(nom.)
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	-	-
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2,1 mg	2,0 mg
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	-	-

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg)	Indhold af kviksølv (Hg)
		(maks.)	(nom.)
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	-

