



Tuotekuvaus

Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PLS/PLL – Kompakti koko suurempaa vapautta varten Optimoidun hyönteisiä houkuttelevan suorituskyvyn Philips Actinic BL PLS/PLL –lamput tarjoavat pienikokoisemman ratkaisun elektronisiin hyönteisten torjuntajärjestelmiin. Laajan wattilukuvalikoiman ansiosta ne sopivat myös fotopolymeerisaatioon ja reprografisiin prosesseihin. Lisäksi Philips tarjoaa laajan valikoiman BL TL, BL TLD ja BL T5 –tuotteita ja yksikantaisia kompakteja malleja sekä pyöreän että T5-mallin. Täten tuotesuunnittelijoilla on suuri vapaus valitessaan parhaan ratkaisun vaatimuksiensa mukaisesti Sisältää kompakteja malleja. Turvallisuuden parantamiseksi lampuissa on erityinen pirstoutumaton suojakerros SecuraTakaa, että kaikki lampun lasi ja osat pysyvät ulkoisessa vaipassa mahdollisen rikkoutumisen yhteydessä. Täten tuotesuunnittelijoilla on suuri vapaus valitessaan parhaan ratkaisun vaatimuksiensa mukaisesti. Tuote on 100 % lyijytön ja se sisältää vain vähän elohopeaa, joten valinta on myös ympäristöystävällinen.

Hyödyt

- Sopii täydellisesti lentävien hyönteisten silmien herkkyyteen ja täten houkuttelee enemmän hyönteisiä
- Turvallinen käyttää
- Ympäristöystävällisin

Ominaisuudet

- Säteilee pitkäaaltoista UV-A-valoa 350-400 nm välillä
- UV-B/UV-A-suhde alle 0,1 % (UV-B 280-315 nm)
- 100 % lyijytön
- Sisältää vain vähän elohopeaa

Käyttökohteet

- Hyönteisten torjuntalaitteet
- Elektroniset hyönteisten torjuntajärjestelmät

Actinic BL PL-S/PL-L

Rajoitukset ja turvallisuus



- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



XPPR XUAPLS 0001

Mittapiirros



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm
PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm	

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2G11
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2G11

Order Code	Full Product Name	Kanta
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23

Actinic BL PL-S/PL-L

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värimerkki	Värikoodi
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	Ultra Violet A	10
927903421007	Insect PL-L 36W /10	-	210

Order Code	Full Product Name	Värimerkki	Värikoodi
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	Ultra Violet A	210
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	Ultra Violet A	210

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta	
		(nim.)	Virrankulutus
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	0,375 A	18 W
927903421007	Insect PL-L 36W /10	0,435 A	36 W
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	0,17 A	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta	
		(nim.)	Virrankulutus
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,16 A	11,6 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2xT16
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2xT16

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	2XT12
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	2XT12

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus	
		(Hg) (suurin)	(Hg) (nim.)
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	-	-
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2,1 mg	2,0 mg
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/ 10/2P 1CT/6X10BOX	-	-

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus	
		(Hg) (suurin)	(Hg) (nim.)
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	-	-

