# Actinic BL PL-S/PL-L – compact for design freedom

## Actinic BL PL-S/PL-L

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

### Vantaggi

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice
- Design freedom

### Caratteristiche

- Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range
- UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)
- 100% lead-free
- Low mercury content
- Compact lamp format

### Applicazione

- Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

# Actinic BL PL-S/PL-L

## Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

## Versions

XPPR_XURPLL_0001-Product photo

XPPR XUAPLS 0001

## Disegno tecnico




| Product | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX | 13 mm | 28 mm | 128,8 mm | 144,5 mm | 167 mm |




| Product | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 18 mm | 39 mm | 194,2 mm | 220 mm | 226,6 mm |

### Dati tecnici di illuminazione

| | |
|---|---|
| **Designazione colore** | UltraViolet A |

## Informazioni generali

| Order Code | Full Product Name | Attacco |
|---|---|---|
| 26018540 | PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 2G11 |

# Actinic BL PL-S/PL-L

| Order Code | Full Product Name | Attacco |
|---|---|---|
| 95194680 | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | G23 |

## Dati tecnici di illuminazione

| Order Code | Full Product Name | Codice colore |
|---|---|---|
| 26018540 | PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 10 |

| Order Code | Full Product Name | Codice colore |
|---|---|---|
| 95194680 | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | 210 |

## Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name | Corrente lampada (Nom) | Consumo energetico |
|---|---|---|---|
| 26018540 | PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 0,375 A | 18 W |
| 95194680 | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | 0,17 A | 8,6 W |

## Meccanica e corpo

| Order Code | Full Product Name | Forma lampadina |
|---|---|---|
| 26018540 | PL-L 18W/10/4P 1CT/25 | 2xT16 |

| Order Code | Full Product Name | Forma lampadina |
|---|---|---|
| 95194680 | Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX | 2XT12 |

© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.