



Produkt

Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TLD Secura – ekstra sikkerhed og HACCP godkendelse Philips Actinic BL TLD Secura er den brudsikre version af Actinic-familien. Den har en særlig ydre kappe som holder alt glas og alle komponenter sammen i tilfælde af utilsigtet knusning. Dette afhjælper risikoen for at glassplinter regner ned over områder, hvor der f.eks. tilberedes mad. Og det er derfor den lever op til de strenge HACCP-krav. Som hos alle Actinic-lyskilderne er Secura-versionens ydelse optimeret til at tiltrække insekter, og den er derfor ideel til elektroniske fluedræbningssystemer. I tillæg leverer Philips et bredt udvalg af BL TL, BL TLD, BL T5 og enkeltsoklede kompakte versioner, samt en rund og en T5-version. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger den bedste armaturløsning til deres behov inkluderer kompakte design. De udgør desuden, som 100% blyfri produkter med lavt kviksølvindhold, et godt miljøvenligt valg.

Fordele

- Matcher øjenfølsomheden hos husfluer i bevægelse perfekt og tiltrækker på denne måde flere insekter
- Sikker under anvendelse
- Mest miljøvenlige valg
- Holder glas og komponenter sammen hvis lyskilden går i stykker

Funktioner

- Udsender langbølge UV-A-stråling i 350–400nm værdiområdet
- UV-B/UV-A-ratio på under 0,1 % (UV-B 280–315nm)
- 100% blyfri
- Lavt kviksølvindhold
- Splintringssikker kappe

Anvendelsesområder

- Insektfælder
- Elektroniske fluedræbere (EFK)

Actinic BL TL-D(K) Secura

Advarsler og sikkerhed



- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



XPPR XUATLDK 0001

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Actinic BL TL-D(K) Secura

Generelle oplysninger

Fod G13

Lysteknisk

Farvebetegnelse Actinic

Farvekode 10

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform T26

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
928019801003	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	0,865 A	36 W
928024701029	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	0,335 A	15 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
928048201003	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	0,36 A	18 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928019801003	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	8,0 mg
928024701029	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	5

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928048201003	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	5,0 mg

