



Actinic BL TL-D(K) Secura – additional safety and HACCP approval

Actinic BL TL-D(K) Secura

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Οφέλη

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice
- No risk of glass particles

Χαρακτηριστικά

- Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range
- UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)
- 100% lead-free
- Low mercury content
- Shatterproof sleeve

Εφαρμογή

- Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

Προειδοποίηση & ασφάλεια



- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions



XPPR XUATLDK 0001

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Actinic BL TL-D(K) Secura

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Ανάθεση χρωμάτων	Actinic
Κωδικός χρώματος	10
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T26

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
86085600	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	0,865 A	36 W
89858640	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	0,335 A	15 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
85383400	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	0,36 A	18 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
86085600	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	8,0 mg
89858640	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	5

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
85383400	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	5,0 mg

