



Tuotekuvaus

Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TLD Secura - Parempi turvallisuus ja HACCP-hyväksyntä The Philips Actinic BL TLD Secura on pudotuskestävä Actinic-tuoteperheen malli. Sen erityinen ulkoinen vaippa pitää lasin ja kaikki osat yhdessä mahdollisen rikkoutumisen yhteydessä. Tällöin lasinsirut eivät pääse leviämään esimerkiksi ruokien valmistusalueelle. Täten tuote täyttää tiukat HACCP-vaatimukset. Kaikkien Actinic-lamppujen tavoin Secura-mallin suorituskyky on optimoitu useimpien hyönteisten houkuttelemiseen ja se sopii täten elektronisiin hyönteistorjuntajärjestelmiin. Lisäksi Philips tarjoaa laajan valikoiman BL TL, BL TLD, BL T5 ja yksikantaisia kompakteja malleja sekä pyöreän että T5-mallin. Täten tuotesuunnittelijoilla on suuri vapaus valitessaan parhaan ratkaisun vaatimuksiensa mukaisesti Sisältää kompakteja malleja. Tuote on 100 % lyijytön ja se sisältää vain vähän elohopeaa, joten valinta on myös ympäristöystävällinen.

Hyödyt

- Sopii täydellisesti lentävien hyönteisten silmien herkkyyteen ja täten houkuttelee enemmän hyönteisiä
- Turvallinen käyttöä
- Ympäristöystävällisin
- Pitää lasin ja osat yhdessä mahdollisen lampun rikkoutumisen yhteydessä

Ominaisuudet

- Säteilee pitkäaaltoista UV-A-valoa 350-400 nm välillä
- UV-B/UV-A-suhde alle 0,1 % (UV-B 280-315 nm)
- 100 % lyijytön
- Sisältää vain vähän elohopeaa
- Pirstoutumaton vaippakerros

Käyttökohteet

- Hyönteisten torjuntalaitteet
- Elektroniset hyönteisten torjuntajärjestelmät

Actinic BL TL-D(K) Secura

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.



Versions



XPPR XUATLDK 0001

XPPR_XUBTLD_0002-Product photo

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Actinic BL TL-D(K) Secura

Yleistä tietoa	
Kanta	G13
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värimerkki	Actinic
Värikoodi	10
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T26

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
928019801003	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	0,865 A	36 W
928024701029	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	0,335 A	15 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
928048201003	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	0,36 A	18 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928019801003	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	8,0 mg
928024701029	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	5

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928048201003	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	5,0 mg

