



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) – optimeret til elektroniske insektfangere

## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Med et optimeret spektrum, der matcher husfluens øjenfølsomhed, er Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S og PL-L-lamper perfekte til at tiltrække insekter. De har næsten intet UV-B-output, og derfor er de helt sikre. Hvad mere er, med det laveste kviksølvindhold i branchen og 100% blyfri, repræsenterer disse lamper et rigtig godt miljøvalg. Desuden giver tilgængeligheden af en bred vifte af formfaktorer (lige (T5, T8, T12), cirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S / PL-L)) og effekter dig mulighed for at lave alle slags design til dine elektroniske insektfangere.

### Fordele

- Matcher øjenfølsomheden hos husfluer i bevægelse perfekt og tiltrækker på denne måde flere insekter
- Sikker under anvendelse
- Godt miljøvenlige valg
- Designfrihed

### Funktioner

- Udsender langbølget UV-A-stråling i området 350 - 400 nm
- UV-B/UV-A-forholdet er mindre end 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- R (reflektor)-lamper har en 200° indvendig reflektor
- Lavt kviksølvindhold
- Bredt effektområde

### Anvendelsesområder

- Insektfangere, EFK'er (Electronic Fly Killers)

# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

## Versions




XPPR\_XUVATLRS\_10\_10-R\_G13-  
Product photo




XPPR\_XUVATL\_0002-Product  
photo


## Målskitse



| Product                        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |




| Product                       | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25 | 28 mm   | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |
| Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm   |



| Product                         | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC | 16 mm   | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |
| Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC | 16 mm   | 288,3 mm | 295,4 mm | 293 mm   | 302,5 mm |

# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Målskitse



| Product                     | D (max)  | A (max)    | B          | C (max)    |
|-----------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Actinic BL TL 40W/10 SLV/25 | 37,25 mm | 1.198,4 mm | 1.205,4 mm | 1.212,4 mm |

| Lysteknisk      |         |
|-----------------|---------|
| Farvebetegnelse | Actinic |
| Farvekode       | 10      |

## Generelle oplysninger

| Order Code   | Full Product Name               | Fod |
|--------------|---------------------------------|-----|
| 928011301020 | Actinic BL TL 40W/10 SLV/25     | G13 |
| 928000501030 | Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC | G5  |
| 928001001030 | Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC | G5  |

| Order Code   | Full Product Name              | Fod |
|--------------|--------------------------------|-----|
| 928019701003 | Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 | G13 |
| 928024801029 | Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25  | G13 |
| 928048001003 | Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25  | G13 |

## Drift og el

| Order Code   | Full Product Name               | Lyskildens strømstyrke (nom.) | Strømförbrug |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 928011301020 | Actinic BL TL 40W/10 SLV/25     | 0,43 A                        | 39 W         |
| 928000501030 | Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC | 0,16 A                        | 6 W          |
| 928001001030 | Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC | 0,145 A                       | 7,1 W        |

| Order Code   | Full Product Name              | Lyskildens strømstyrke (nom.) | Strømförbrug |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 928019701003 | Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 | 0,865 A                       | 36 W         |
| 928024801029 | Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25  | 0,34 A                        | 15 W         |
| 928048001003 | Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25  | 0,36 A                        | 18 W         |

## Mekanik og armaturhus

| Order Code   | Full Product Name               | Lyskildeform |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 928011301020 | Actinic BL TL 40W/10 SLV/25     | T12          |
| 928000501030 | Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC | T16          |
| 928001001030 | Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC | T16          |

| Order Code   | Full Product Name              | Lyskildeform |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| 928019701003 | Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 | T26          |
| 928024801029 | Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25  | T26          |
| 928048001003 | Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25  | T26          |

## Godkendelse og anvendelsesområde

| Order Code   | Full Product Name               | Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 928011301020 | Actinic BL TL 40W/10 SLV/25     | 13,0 mg                         |
| 928000501030 | Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC | 4,4 mg                          |
| 928001001030 | Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC | 4,4 mg                          |

| Order Code   | Full Product Name              | Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 928019701003 | Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 | 8,0 mg                          |
| 928024801029 | Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25  | 5,0 mg                          |
| 928048001003 | Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25  | 5,0 mg                          |

## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

