



# Philips Atrapainsectos

## Atrapainsectos

Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión

### Beneficios

- Se adecúa perfectamente a la sensibilidad ocular de la mosca común y de esa manera atrae a un mayor número de insectos
- Uso seguro
- Buena opción para el medio ambiente
- Libertad de diseño

### Características

- Emite radiación de onda larga UV-A en el rango de 350 - 400 nm
- Proporción UV-B/UV-A menor de 0.1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Las lámparas R (reflectoras) tienen un reflector interno de 200°

### Aplicaciones

- Procesos de fotopolimerización
- Reprografía
- Trampas para insectos

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Versions







XPPR\_XUVATLRS\_10\_10-R\_G13-  
Product photo



XPPR\_XUBTL 10 G5

Plano de dimensiones




| Product                        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |

| Product                             | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC | 16 mm   | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

| Product                       | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25 | 28 mm   | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |
| Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm   |

| Product                          | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|----------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Actinic BL TL 11W/10             | 16 mm   | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |
| Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC | 16 mm   | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |
| Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC | 16 mm   | 288,3 mm | 295,4 mm | 293 mm   | 302,5 mm |

Plano de dimensiones



| Datos técnicos de la luz |         |
|--------------------------|---------|
| Designación de color     | Actinic |
| Código de color          | 10      |

Información general

| Order Code | Full Product Name               | Base del casquillo |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| 26026000   | Actinic BL TL 40W/10 1SL/25     | G13                |
| 95148927   | ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX  | G5                 |
| 26039027   | Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC | G5                 |
| 95145827   | Actinic BL TL 11W/10            | G5                 |

| Product                     | D (max)  | A (max)    | B          | C (max)    |
|-----------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Actinic BL TL 40W/10 SLV/25 | 37,25 mm | 1.198,4 mm | 1.205,4 mm | 1.212,4 mm |

| Order Code | Full Product Name               | Base del casquillo |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| 26042027   | Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC | G5                 |
| 86083200   | Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25  | G13                |
| 71093240   | Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25   | G13                |
| 26325440   | Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25   | G13                |

Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name               | Corriente de lámpara (nom.) | Consumo de energía |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 26026000   | Actinic BL TL 40W/10 1SL/25     | 0,43 A                      | 39 W               |
| 95148927   | ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX  | 0,40 A                      | 15 W               |
| 26039027   | Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC | 0,16 A                      | 6 W                |
| 95145827   | Actinic BL TL 11W/10            | 0,400 A                     | 11,5 W             |

| Order Code | Full Product Name               | Corriente de lámpara (nom.) | Consumo de energía |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 26042027   | Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC | 0,145 A                     | 7,1 W              |
| 86083200   | Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25  | 0,865 A                     | 36 W               |
| 71093240   | Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25   | 0,34 A                      | 15 W               |
| 26325440   | Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25   | 0,36 A                      | 18 W               |

Mecánicos y de carcasa

| Order Code | Full Product Name               | Forma de la bombilla |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 26026000   | Actinic BL TL 40W/10 1SL/25     | T12                  |
| 95148927   | ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX  | T16                  |
| 26039027   | Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC | T16                  |
| 95145827   | Actinic BL TL 11W/10            | T16                  |

| Order Code | Full Product Name               | Forma de la bombilla |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 26042027   | Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC | T16                  |
| 86083200   | Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25  | T26                  |
| 71093240   | Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25   | T26                  |
| 26325440   | Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25   | T26                  |

Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name               | Contenido de mercurio (Hg) (nom.) |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 26026000   | Actinic BL TL 40W/10 1SL/25     | 13,0 mg                           |
| 95148927   | ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX  | -                                 |
| 26039027   | Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC | 4,4 mg                            |
| 95145827   | Actinic BL TL 11W/10            | 4,4 mg                            |

| Order Code | Full Product Name               | Contenido de mercurio (Hg) (nom.) |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 26042027   | Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC | 4,4 mg                            |
| 86083200   | Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25  | 8,0 mg                            |
| 71093240   | Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25   | 5,0 mg                            |
| 26325440   | Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25   | 5,0 mg                            |

