



# Lampe :

## Actinique BL

Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

### Avantages

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice
- Design freedom

### Fonctions

- Emettent un rayonnement UV-A de grandes longueurs d'ondes dans la plage 350 - 400 nm
- Ratio UV-B/UV-A inférieur à 0.1% (UV-B : 280 - 315 nm)
- Les lampes R (réflecteur) ont un réflecteur interne à 200°

### Application

- Processus de photopolymérisation
- Reprographie
- Pièges à insectes

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

# Actinique BL

## Versions



XPPR\_XUVATLRS\_10\_10-R\_G13-  
Product photo






XPPR\_XUVATL\_0002-Product  
photo



Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm

Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1.198,4 mm	1.205,4 mm	1.212,4 mm

# Actinique BL

## Données techniques de l'éclairage

Désignation de la couleur	Actinic
Code couleur	10

## Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot	Order Code	Full Product Name	Culot
8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	G13	8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5
8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5	8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	0,43 A	39 W	8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865 A	36 W
8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	0,16 A	6 W				
8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	7,1 W				

## Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe	Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	T12	8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16	8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26

## Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	13,0 mg	8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg	8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0 mg

