



Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) - optimerad för elektriska flugdödare

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic-lamporna BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S och PL-L har ett ljusspektrum som matchar ljuskänsligheten i husflugans öga och drar därför till sig insekter. De avger praktiskt taget ingen UV-B-strålning och är därmed helt säkra. Genom att vara helt blyfria och ha branschens lägsta kvicksilverinnehåll är de verkligen ett bra miljöval. Att de är tillgängliga för många olika formfaktorer (rak (T5, T8, T12), cirkelformad (TL-E) och kompakt (PL-S/PL-L)) och effekter gör det också enkelt att införliva dina elektriska flugdödare i alla sorters design

Fördelar

- Perfekt anpassad till känsligheten hos husflugans ögon och attraherar därför fler insekter
- Säker att använda
- Bästa miljöval

Funktioner

- Emitterar långvågs-UV-A i strålningsintervallet i 350–400 nm
- UV-B/UV-A mindre än 0,1 % (UV-B 280–315 nm)
- 100% blyfri
- Lågt kvicksilverinnehåll

Användning

- Insektsfällor, elektriska flugdödare

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions




XPPR_XUVATLRS_10_10-R_G13-
Product photo




XPPR_XUVATL_0002-Product
photo


Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Måttskiss



Ljusteknik	
Färgbeteckning	Actinic
Färgkod	10

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	G13
928001001030	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5
928019701003	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13

Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1 198,4 mm	1 205,4 mm	1 212,4 mm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	0,43 A	39 W
928001001030	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	7,1 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
928019701003	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865 A	36 W
928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	15 W
928048001003	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	18 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	T12
928001001030	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
928019701003	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26

Order Code	Full Product Name	Lampform
928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
928048001003	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	13,0 mg
928001001030	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
928019701003	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0 mg

Order Code	Full Product Name	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
928048001003	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

