

PHILIPS

„Hammock“ sieninis
šviestuvas, 60 W E27, be
lemputės

„myGarden“

Be lemputės

Juoda

Atsparus vandeniui



01643/30/PN



Susikurkite nuostabias akimirkas lauke

Įneškite į lauko erdves senovinio žavesio naudodami šį juodą „Philips myGarden“ sieninį žibintą. Retro stiliaus dizainas sukuria stilingą lauko atmosferą ir leidžia ja mėgautis. Aukštos kokybės medžiagos ir juoda apdaila puikiai atitiks jūsų stilių.

Sukurta laukui

- Kokybiškos medžiagos

Ypatingos savybės

- Hermetiškas

Mėgaukitės gyvenimu lauke

- Sukurkite stilingą ir patrauklią atmosferą

Ypatybės

Kokybiškos medžiagos

Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas

Sukurkite stilingą atmosferą

Šis lauko sieninis šviestuvas sukurtas atsižvelgiant į naujausias tendencijas ir modernų gyvenimo būdą, todėl lengvai susilies su jūsų lauko erdve ir sukurs trokštamą jaukią aplinką.

Hermetiškas



Ši „Philips“ lauko lempa specialiai skirta naudoti drėgnomis lauko sąlygomis, o siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkėms, o antrasis – vandeniui klasę. Ši lempa pagaminta pagal IP44: ji yra apsaugota nuo vandens, yra itin populiari ir puikiai tinka naudoti lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Aliuminio

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Klasikinis
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,850 kg
- Aukštis: 23,7 cm
- Ilgis: 30 cm
- Plotis: 36,6 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50 Hz
- LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: -
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 60 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696156759
- Grynas svoris: 0,85 kg
- Grynas svoris: 1,25 kg
- Aukštis: 37,8 cm
- Ilgis: 25,3 cm
- Plotis: 25,3 cm



Išleidimo data: 2025-04-19
Versija: 0.505

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com