

PHILIPS

Sieninis šviestuvas

„myGarden“

„Cockatoo“ IR

plieninis

LED



16491/47/PO



Visada šviesu, kai grįžtate namo

Nerūdijančiojo plieno „Philips Cockatoo“ sukuria stilingos ir tvirtos sienos įspūdį. Šis apvalus šiuolaikinio dizaino šviestuvas skleidžia daug žemyn nukreiptos šiltos šviesos diodų šviesos. Jis apima judesio jutiklį, tad kam nors priartėjus įsijungia automatiškai.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- Aukštos kokybės LED šviestuvas

Sukurta laukui

- Aukštos kokybės nerūdijantis plienas ir sintetika

Geresnė šviesa lauke

- Kad būtų patogiau, pridėtas judesio jutiklis
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

Ypatingos savybės

- Paprastas sumontavimas
- Hermetiškas
- Ilgas naudojimo laikas

Ypatybės

Energijos taupymas



Ši „Philips“ lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, padeda sutaupyti pinigų ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.

Aukštos kokybės LED šviestuvai

Šioje „Philips“ lemposje esanti šviesos diodų elektros lemputė yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš kokybiško nerūdijančio plieno ir sintetikos.

Pridėtas judesio jutiklis



Komplekte yra judesio jutiklis, todėl jums grįžus namo įsijungia apšvietimas; jis įsijungia, kai į namus įžengia ir kas nors kitas. Kai jutiklis aptinka judesius, lempa įsijungia automatiškai.

5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

Paprastas sumontavimas



Sumontuoti šviestuvą kartais gali būti nelengva. Įsigiję „Philips“ lauko lempą įsitikinsite, kad mes labai stengėmės palengvinti šį procesą, ir jūs padarysite tai lengvai ir greitai. Su šviestuvu gausite ir „Torx“ tipo raktą, kuriuo sumontuosite šviestuvą.

Hermetiškas



Ši „Philips“ lauko lempa specialiai skirta naudoti drėgnomis lauko sąlygomis, o siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Ši lempa pagaminta pagal IP44: ji yra apsaugota nuo vandens, yra itin populiari ir puikiai tinka naudoti lauke.

Ilgas naudojimo laikas



„Philips“ šviesos diodų šviestuvai veikia vidutiniškai iki 25 000 valandų (tai atitinka 25 metų vidurkį, naudojant vidutiniškai 3 valandas per dieną ir bent 13 000 įjungimo ir išjungimo ciklų).

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 25 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Taip

Sodas

- Sodas: Priekinis kiemas

Šviesos savybės

- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 113 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,510 kg
- Bendras aukštis: 118 mm
- Bendrasis ilgis: 150 mm
- Bendras plotis: 173 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lempuotę, kurios galia: 58
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 800 lm
- Lemputės technologija: LED
- Šviesos spalva: šiltai balta
- Elektros energija: 50 Hz
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: Integruotas LED
- Pridėtos lempučių galia vatais: 8 W
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 1



Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.1014

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com