

# PHILIPS

„Impress” atraminis  
lauko šviestuvas

„Hue White and color  
ambiance“

Integruota LED


Balta ir spalvota šviesos

Žemos įtampos sistema –  
pratęsimas

Išmanusis valdiklis dėka  
duomenų šakotuvo „Hue  
Bridge“\*



17434/30/P7



## Prijunkite ir apšvieskite savo kiemą

Mėgaukitės 16 milijonų spalvų, išryškinančių jūsų sodo grožį, arba naudokite praktiškesniais tikslais – takui apšviesti. Ilginimo įrenginį galima naudoti žemos įtampos sistemai išplėsti. Reikia „Hue bridge“ ir žemos įtampos bazinio rinkinio.

### Neribotos galimybės

- Nuspalvinkite savo lauko erdvę naudodami 16 milijonų spalvų
- Atpalaiduojanti šiltai ir šaltai balta šviesa
- Ypatinga šviesa išskirtinėms progoms

### Lengvesnis valdymas ir didesnis patogumas

- Valdykite savo būdu
- Išmanusis valdymas namuose ir išvykus
- Nustatykite lempas, kad jos įsijungtų jums grįžtant namo

### Įdiegę duomenų šakotuvą „Hue Bridge“, šviesas valdykite išmaniuoju įrenginiu

- Reikia duomenų šakotuvo „Philips Hue Bridge“

### Specialiai sukurta naudoti lauke

- Atsparus orų pokyčiams (IP44)
- Paprasta sumontuoti ir pailginti
- Aukštos kokybės aliuminis ir grūdintas stiklas
- Daugiau šviesos srauto

# Ypatybės

## Nuspalvinkite savo lauko erdvę



Su „Philips Hue“ lauko apšvietimu patirsite neribotą magiją. Žaiskite šviesomis ir pasirinkite iš 16 milijonų spalvų bei visus baltos spalvos atspalvius, kad sukurtumėte pageidaujamą efektą. Išryškinkite objektus, medžius ar takelius, kad jūsų erdvė būtų išskirtinė. Naudokite „Hue“ programėlę, kad išsaugotumėte mėgstamus apšvietimo nustatymus ir vos panorėję juos atkurtumėte palietę pirštu.

## Nuo šiltos iki šaltos baltos šviesos



Pailginkite vakarus su „Philips Hue“ lauko šviestuvu. Nustatykite bet kuriai akimirkai tinkamą apšvietimą vidiniame kieme, balkone ar prieangyje ir atsipalaiduokite. Mėgaukitės visais baltos šviesos atspalviais, atitinkančiais jūsų nuotaiką visus metus: nesvarbu, ar rinktumėtės šiltai baltą šviesą, panašią į vasaros saulę, ar žiemai būdingą ledo šaltumo dienos šviesą.

## Ypatinga šviesa išskirtinėms progoms



Šventinę nuotaiką kuria išmanusis apšvietimas! „Philips Hue“ lempos jūsų namus gali paversti šventinių įvykių erdve: ryškiai raudona ir žalia spalvos sustiprins kalėdinę nuotaiką, švelnūs pasteliniai atspalviai primins pavasarį, o šiurpus violetinis spindesys per Heloviną vers baimintis vaiduoklių.

## Valdykite savo būdą



Prijunkite „Philips Hue“ lemputes prie „Philips Hue“ ir atraskite neaprepiamas galimybes. Valdykite šviesas išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje per „Philips Hue“ programą arba prijunkite patalpos jungiklius prie sistemos, kad galėtumėte reguliuoti šviesas. Nustatykite laikmačius, pranešimus, žadintuvus ir kt., kad galėtumėte nevaržomai mėgautis naudodami „Philips Hue“. „Philips Hue“ veikia net su „Amazon Alexa“, „Apple HomeKit“ ir „Google Assistant“, kad galėtumėte valdyti apšvietimą balsu.

## Išmanusis valdymas namuose ir išvykus



Ijunkite šviesą lauke, kad matytumėte, kas ten vyksta. Lauko šviestuvus prijungę su „Hue Bridge“, galite juos valdyti, kaip tik norite. Naudodami „Philips“ jutiklį „Hue Outdoor“, lauko šviestuvus galite valdyti naudodami nuotolinio valdymo pulto parinktį, pvz., „Philips Hue“ programą, arba savo balsu („Amazon Alexa“, „Apple HomeKit“ arba „Google Assistant“). Pagal tai, kada būnate namuose, galite nustatyti šviesų grafiką. Lauko apšvietimą galite patogiai valdyti iš namų arba iš bet kurios kitos vietos.

## Nustatykite lempas, kad jus pasitiktų




Pažiūrėkite, kaip patogiu, kai lempos automatiškai įsijungia jums grįžus namo ir išsijungia jums išėjus. Esant reikiamam apšvietimui iškraukite daiktus iš automobilio ir įeikite į namus. Naudokite „Philips“ jutiklį „Hue Outdoor“ arba „Hue“ programą nustatykite veikti „Home“ arba „Away“ režimu, kad jums net neprisilietus prie mygtuko įsijungtų visos lempos, arba leiskite tai už jus padaryti geografinės vietos nustatymo funkcijai. Viskas paprasta.

### Reikia duomenų šakotuvo „Philips Hue Bridge“



Prijunkite savo „Philips Hue“ šviestuvus prie „Hue Bridge“, kad juos galėtumėte valdyti naudodami išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje esančią „Philips Hue“ programą. Arba „Philips Hue“ šviestuvus įjunkite / išjunkite ar pritemdykite naudodami „Philips Hue“ pritemdymo patalpų jungiklį.

### Atsparus orų pokyčiams (IP44)




Šis „Philips Hue“ lauko įrengimas specialiai sukurtas naudoti lauko sąlygomis, o siekiant užtikrinti jo efektyvumą, buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkėms, o antrasis – vandeniui klasei. Ši lempa pagaminta pagal IP44: ji yra apsaugota nuo iš bet kurios pusės trykstančio vandens. Šis produktas yra itin populiarus ir puikiai tinka naudoti lauke.

### Paprasta sumontuoti ir pailginti



Apšvieskite tamsius takelius, išryškinkite savo kraštovaizdžio detales arba sukurkite unikalią atmosferą vidiniame kieme. Tai galite padaryti patys, naudodami „Hue“ taškinio apšvietimo lemputes ar stulpelius. Gaminiai yra žemos įtampos, saugūs naudoti ir lengvai montuojami. Pamirškite sudėtingą lauko apšvietimą: kurkite ir pailginkite, kaip jums patinka.

### kokybiškas aliuminis ir stiklas



Gaminiai yra specialiai pagaminti naudoti lauke. Mes naudojame aukštos kokybės aliuminį ir grūdintą stiklą, kad užtikrintume geriausią eksploatavimą lauko sąlygomis. Taip pat sumaniai parinkdami medžiagas, galime optimizuoti radijo dažnių naudojimą.

### Daugiau šviesos srauto



Šis „Philips Hue“ lempa yra pakankamai galingas, kad patogiai apšviestų sodą. Naudokite šį „Philips Hue“ šviestuvą norėdami apšviesti jėjimais, sukurti daugiau jaukumo ir lauko aplinką pakelti į kitą lygį atitinkamais nustatymais.

## Specifikacijos

### Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Stiklas

### Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip

**Šviesos savybės**

- Spalvos indeksas (CRI): 80

**Kita**

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Tipas: Stovas/stulpelis

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Grynas svoris: 1,935 kg
- Kabelio ilgis: 0,6 m
- Aukštis: 40 cm
- Ilgis: 10 cm
- Plotis: 10 cm

**Techninė priežiūra**

- Garantija: 2 metai

**Techniniai duomenys**

- Liumenų našumas esant 4000 K: 1180 lm
- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Šviesos spalva: 2000–6500 „Hue White Color Ambiance“
- Elektros energija: 220–240 V diapazonas, 50–60 Hz
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Lempučių skaičius: 2
- Pridėtos lemputės galia vatais: 8 W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 8 W
- IP kodas: IP44, apsauga nuo tykštančio vandens
- Apsaugos klasė: II – dviguba izoliacija
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Nekeičiamasis šviesos diodų šaltinis
- Valdymo įrangos pakeičiamumas: Valdymo įtaisas, kurį gali pakeisti galutinis vartotojas
- Liumenų našumas esant 2700 K: 710 lm

**Palaiko**

- Suderinama su efektų funkcija: Yes

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8718696170526
- Grynas svoris: 1,94 kg
- Grynasis svoris: 2,2 kg
- Aukštis: 455 mm
- Ilgis: 155 mm
- Plotis: 185 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005731301



Išleidimo data:  
2024-04-01  
Versija: 0.467

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)