

PHILIPS

„Calgary“ sieninis
šviestuvas, 60 W E27, be
lemputės

„myGarden“

Be lemputės

Plieninis

Atsparus vandeniui

17474/47/PN



Apšvieskite savo įėjimą

Cilindrinis „Philips Calgary“ sieninis šviestuvas su poliruoto nerūdijančiojo plieno išvaizda suteikia jūsų sienai modernią išvaizdą. Jis nušviečia ir apšviečia jūsų įėjimą išsklaidyta ir šilta šviesa.

Dizainas jūsų sode

- Rinkitės šiuolaikinį stilių
- Rinkitės sieninius lauko šviestuvus
- Aukštos kokybės nerūdijantis plienas

Suderinkite savo išorės stilių

- Sukurtas naudoti lauke – atsparus vandeniui IP44

Ypatingos savybės

- Paprasta nustatyti ir naudoti

Sukomponuokite savo sodo apšvietimą

- Dekoratyvinis lauko apšvietimas

Ypatybės

Rinkitės šiuolaikinį stilių

Ši Europoje pagaminta lempa išsiskiria unikaliu dizainu ir padės jums kieme sukurti šiuolaikinį stilių.

Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Šis sieninis šviestuvas apšvies didžiąją jūsų kiemo dalį, o jį prijungti galėsite prie priekinių durų arba terasos sienų.

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl kiekvieną naktį apšvies jūsų sodą. Lemputė pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.

Pritaikytas naudoti lauke

Šis „Philips“ lauko šviestuvas specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasę. Šis lauko šviestuvas pagamintas pagal IP44: jis apsaugotas nuo vandens, yra itin populiarus ir puikiai tinka naudoti lauke.

Paprasta nustatyti

Dekoratyvinis lauko apšvietimas

Lauko apšvietimas gali pagražinti jūsų sodą ar kiemo erdvę nušviesdamas akį traukiančius ypatumus, stilingai apšviesdamas takelius arba sukurdamas puikią įsimintiną vakarų su draugais ir šeima atmosferą. Būtent todėl „Philips“ sukūrė „myGarden“ – ne tik gražių ir dekoratyvių, bet ir funkcionalių lauko šviestuvų gamą, kuri padės jums sukurti mėgstamo stiliaus lauko erdvę.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Stiklas, Metalas

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,875 kg
- Bendras aukštis: 155 mm
- Bendrasis ilgis: 140 mm
- Bendras plotis: 100 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 220–240 V diapazonas, 50–60 Hz
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: –
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 60
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696176757
- Grynasis svoris: 0,79 kg
- Grynasis svoris: 0,85 kg
- Aukštis: 16,5 cm
- Ilgis: 11 cm
- Plotis: 14,5 cm



Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.435

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com