

PHILIPS

Virginia Motion
sensor

„VIRGINIA“

Balta

Atsparus vandeniui

17476/31/PN



Visada šviesu, kai grįžtate namo

Šis baltas „Philips Virginia“ judesio jutiklis turi daug tvirtinimo galimybių, pasižymi plačiu aptikimo diapazonu, yra laisvai judanti dviem kryptimis jutiklio galvutė. Nustatykite jutiklį pagal savo poreikius ir naudokite unikalią dieninę / naktinę funkciją, kad vakarai būtų saugūs.

Geresnė šviesa lauke

- Kad būtų patogiau, pridėtas judesio jutiklis
- Rankinis apėjimas

Ypatingos savybės

- Kelios tvirtinimo galimybės

Tegu grįžus į namus jus pasveikina šviesa

- Paprasta nustatyti jutiklį
- Didelė maksimali apkrova (1000 W kaitrinis, 200 W šviesos diodas)

Mėgaukitės lauko apšvietimu be vargo

- IP44 – atsparus orų pokyčiams
- Aukštos kokybės sintetika


Ypatybės

Pridėtas judesio jutiklis



Komplekte yra judesio jutiklis, todėl jums grįžus namo įsijungia apšvietimas; jis įsijungia, kai į namus įžengia ir kas nors kitas. Kai jutiklis aptinka judesius, lempa įsijungia automatiškai.

Rankinis apėjimas Kelios tvirtinimo galimybės Paprasčiausia nustatyti jutiklį



Paprasta procedūra, kurią atlikdami galite pasirinkti, kada ir kuriam laikui automatinis jutiklis įjungs lempą (-as).

Didelė maksimali apkrova (1000 W kaitrinis, 200 W šviesos diodas) IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ PIR jutiklis specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – atsparumo vandeniui klasę. Šis „Philips“ PIR jutiklis pagamintas pagal IP44: jis apsaugotas nuo vandens pūslių ir puikiai tinka naudoti lauke.

Aukštos kokybės sintetika

Šis „Philips“ PIR jutiklis specialiai sukurtas lauko erdvėms. Jis patvarus ir ilgaamžis. Pagamintas iš kokybiškos sintetikos.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 25 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiams) eksploatacavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Priedai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,146 kg
- Bendras aukštis: 94 mm
- Bendrasis ilgis: 70 mm
- Bendras plotis: 104 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50 Hz
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696176788
- Grynas svoris: 0,15 kg
- Grynasis svoris: 0,23 kg
- Aukštis: 11,1 cm
- Ilgis: 7,8 cm
- Plotis: 10,8 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.351

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com