

PHILIPS

„Cambridge“ sieninis šviestuvas
60 W E27, be lemputės

Be lemputės

Juoda

Jutiklis; Atsparus vandeniui

17477/42/PN



Apšvieskite savo įėjimą

Sukurkite senovinę išvaizdą lauke, naudodami šį „Philips“ juodą nušveistą sieninį žibintą su aliuminiu. Aukštos kokybės stiklas ir retro dizainas sukuria stilingą atmosferą, puikiai derančią prie jūsų asmeninio stiliaus.

Dizainas jūsų sode

- Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Suderinkite savo išorės stilių

- Sukurtas naudoti lauke – atsparus vandeniui IP44

Skurta laukui

- Aukštos kokybės aliuminis ir natūralus stiklas

Ypatingos savybės

- Paprasta nustatyti ir naudoti

Sukomponuokite savo sodo apšvietimą

- Dekoratyvinis lauko apšvietimas
- Rinkitės senovinį stilių

Ypatybės

Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Šis sieninis šviestuvas apšvies didžiąją jūsų kiemo dalį, o jį prijungti galėsite prie priekinių durų arba terasos sienų.

Pritaikytas naudoti lauke

Šis „Philips“ lauko šviestuvas specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Šis lauko šviestuvas pagamintas pagal IP44: jis apsaugotas nuo vandens, yra itin populiarus ir puikiai tinka naudoti lauke.

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir natūralaus stiklo.

Paprasta nustatyti

Dekoratyvinis lauko apšvietimas

Lauko apšvietimas gali pagražinti jūsų sodą ar kiemo erdvę nušviesdamas akį traukiančius ypatumus, stilingai apšviesdamas takelius arba sukurdamas puikią įsimintinų vakarų su draugais ir šeima atmosferą. Būtent todėl „Philips“ sukūrė „myGarden“ – ne tik gražių ir dekoratyvių, bet ir funkcionalių lauko šviestuvų gamą, kuri padės jums sukurti mėgstamo stiliaus lauko erdvę.

Rinkitės senovinį stilių

Ši Europoje pagaminta lempa išsiskiria unikaliu dizainu, jis padės jums kieme sukurti senovinį stilių.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Aliuminio

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Klasikinis
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Jutiklis, Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,420 kg
- Aukštis: 28,6 cm
- Ilgis: 17 cm
- Plotis: 20,4 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 220–240 V diapazonas, 50–60 Hz
- LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: –
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 60 W
- IP kodas: IP44, apsauga nuo objektų, didesnių negu 1 mm, apsauga nuo tykštančio vandens
- Apsaugos klasė: I – įžeminta
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1



Išleidimo data:
2024-07-25
Versija: 0.214

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com