

PHILIPS

„Puled“ įžeminimo
taškai / smaigas 4,6 W

„myGarden“

2700 K

Juoda

Atsparus vandeniui



17481/30/PO



Mėgaukitės gražiai apšviestu sodu

Ši autentiška juodos spalvos „Philips Puled“ taškinė lemputė suteikia žavų vaizdą jūsų sodui naktį. Ji skleidžia šiltą baltą šviesą, atgaivindama jūsų sodą naktį šeimos vakarienei ar susitikimams lauke.

Apšvietimo režimai

- Maloniai nuteikianti šiltai balta šviesa

Suderinkite savo išorės stilių

- Sukurtas naudoti lauke – atsparus vandeniui IP44

Sukurta laukui

- Aukštos kokybės aliuminis ir natūralus stiklas

Ypatingos savybės

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis
- Paprasta nustatyti ir naudoti

Sukomponuokite savo sodo apšvietimą

- Dekoratyvinis lauko apšvietimas

Ypatybės

Maloniai nuteikianti šilta balta šviesa

Kurkite jaukią atmosferą su šilta balta šviesa. Išmanusis apšvietimas, paprastai prisitaikantis prie jūsų kasdienybės

Pritaikytas naudoti lauke

Šis „Philips“ lauko šviestuvus specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Šis lauko šviestuvus pagamintas pagal IP44: jis apsaugotas nuo vandens, yra itin populiarus ir puikiai tinka naudoti lauke.

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir natūralaus stiklo.

Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Paprasta nustatyti

Dekoratyvinis lauko apšvietimas

Lauko apšvietimas gali pagražinti jūsų sodą ar kiemo erdvę nušviesdamas akį traukiančius ypatumus, stilingai apšviesdamas takelius arba sukurdamas puikią įsimintiną vakarų su draugais ir šeima atmosferą. Būtent todėl „Philips“ sukūrė „myGarden“ – ne tik gražių ir dekoratyvių, bet ir funkcionalių lauko šviestuvų gamą, kuri padės jums sukurti mėgstamo stiliaus lauko erdvę.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Aliuminio, Stiklas

Ilgaamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Tikslus šviesos srautas: Taip
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos temperatūra: 2700 K

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Grindiniai taškiniai šviestuvai/šviestuvai su smaigaliais
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,584 kg
- Bendras aukštis: 105 mm
- Bendrasis ilgis: 97 mm
- Bendras plotis: 97 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrengimo (paslėpto) skleidžiamų liumenų skaičius: 395
- Pridedamos lemputės liumenų galia: 395
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 50
- Lemputės technologija: LED
- Šviesos spalva: šiltai balta
- Elektros energija: 220–240 V diapazonas, 50–60 Hz
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5 W

- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 5
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purslams
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696176849
- Grynas svoris: 0,67 kg
- Grynas svoris: 0,8 kg
- Aukštis: 21 cm
- Ilgis: 12,5 cm
- Plotis: 12,5 cm



Išleidimo data:
2025-09-24
Versija: 0.569

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com