

PHILIPS

Sieninis šviestuvas

„Linea“

„SHELLLINE“ 3000 K

balta

LED



31238/31/P1



Lengvumas ir ramybė

„Philips myLiving Decolinea Shellline“ juostinis sienos šviestuvas pasižymi našumu ir patrauklia išvaizda, o visa tai telpa į paprastą dizainą. Dėl ilgaamžės šviesos diodų technologijos ir iki 15 000 valandų veikimo šis šviestuvas puikiai pakeičia įprastą T5 juostinį šviestuvą.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- Aukštos kokybės LED šviestuvas
- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 metų
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

Ypatybės

Energijos taupymas



Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė, palyginti su tradicinėmis lempučėmis, taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Aukštos kokybės LED šviestuvai



Šioje „Philips“ lemposje esanti šviesos diodų elektros lemputė yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu sklaidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Ilgas naudojimo laikas



Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Šioje „Philips“ lemputėje panaudota LED technologija, dėl kurios lemputė tarnauja iki 15 000 val. (arba 15 metų, jei laikysite jas įjungtas vidutiniškai 3 val. per dieną, o jungsitė / išjungsitė ne mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu žinoti, kad jums neteks nerimauti dėl taisymo ar lemputės keitimo, o namai bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: sintetinė medžiaga

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Papildoma funkcija / priedas

- Išsklaidyta šviesa: Taip
- Integruota LED: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Svetainei ir miegamajam, Virtuvei
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,112 kg
- Aukštis: 3,4 cm
- Ilgis: 60,5 cm
- Plotis: 2,8 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 900 lm
- Elektros energija: 220–240 V diapazonas, 50–60 Hz
- Lempučių skaičius: 1
- Pridėtos lempučių galia vatais: 9 W
- IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų, didesnių negu 12,5 mm, neapsaugota nuo vandens
- Apsaugos klasė: II – dviguba izoliacija
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696163337
- Grynas svoris: 0,11 kg
- Grynasis svoris: 0,2 kg
- Aukštis: 648 mm
- Ilgis: 39 mm
- Plotis: 41 mm



Išleidimo data:
2025-05-05
Versija: 0.488

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com