

# PHILIPS

Wawel lubinis  
šviestuvus 36W

Lubiniai šviestuvai

4000/6500/2700 K

Balta

Pritemdomas; SceneSwitch



31823/31/P5



## Kokybiškas apšvietimas jaukiems namams

„Philips myLiving WAWEL LED“ lubinis šviestuvus su integruotaisiais šviesos diodais padeda optimizuoti šviesos našumą ir tolygumą. Valdykite jo ryškumą pagal savo nuotaiką, naudodami palaiptinio reguliavimo ir atminties funkcijas.

### Šviesos efektas

- Tolygus šviesos paskirstymas

### Pažangus LED apšvietimas

- Reguliavimas 2700–6500K

### Energijos taupymas

- Naudoja 80 % mažiau elektros energijos, palyginti su tradiciniais šviesos šaltiniais

# Ypatybės

## Tolygus šviesos paskirstymas



## 80 % energijos taupymas



## Reguliuojamas



Ši lemputė sutaupo iki 80 % energijos, palyginti su standartine lempute. Ją įsigyti apsimoka, be to, ji ne vienerius metus taupys jūsų pinigus. Taigi sumažinkite savo mokesčius už elektros energiją ir pradėkite taupyti dabar.

Ši lempa yra reguliuojama. Ją galite reguliuoti pagal norimą šviesos spalvą; nuo šiltos baltos (2700 K) iki šaltos dienos šviesos (6500 K).

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, „SceneSwitch“

**Kitos savybės**

- Lemputės srovė: 175 mA
- Efektyvumas: 88 lm/W

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Grynas svoris: 1,19 kg
- Aukštis: 6,9 cm
- Ilgis: 48 cm
- Plotis: 48 cm

**Techninė priežiūra**

- Garantija: 5 metai

**Techniniai duomenys**

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Skersmuo: 480 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 3200
- Šviesos spalva: 4000/6500/2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Kelių lygių pritemdymas – Nenaudokite su apšvietimo reguliatoriumi
- LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 36
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8718696162798
- Grynas svoris: 1,19 kg
- Grynasis svoris: 1,97 kg
- Aukštis: 53,6 cm
- Ilgis: 7,3 cm
- Plotis: 53,6 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005315708



Išleidimo data:  
2024-07-25  
Versija: 0.391

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)