

# PHILIPS

Canaval lubinis šviestuvas  
18W kvadratinis

Lubiniai šviestuvai

2700 K

Balta

Pritemdomas; SceneSwitch



32810/31/PO



## Vienas šviestuvas, jūsų jungiklis, trys apšvietimo nustatymai

„Philips Canaval“ – tai klasikinis baltas lubinis šviesos diodu šviestuvas, kuris tiks bet kokiame interjere ir užtikrins energiją taupantį, kokybišką bei ilgalaikį apšvietimą. Kelių pakopų pritemdymas padės pasirinkti jūsų nuotaikai tinkamą apšvietimo lygį.

### Lengva naudoti

- Glotni paviršiaus apdaila lengvam valymui

### Šviesos efektas

- Tolygus šviesos paskirstymas

### Tvarūs šviesos sprendimai

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 metų

### Pažangus LED apšvietimas

- Daugiau šviesos srauto

### Energijos taupymas

- Kaip sistemos dalis, įmontuotas šviesos diodas

# Ypatybės

## Paprasta prižiūrėti



## Tolygus šviesos paskirstymas



## Ilgas naudojimo laikas



Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Šioje „Philips“ lemputėje panaudota LED technologija, dėl kurios lemputė tarnauja iki 15 000 val. (arba 15 metų, jei laikysite ją įjungtas vidutiniškai 3 val. per dieną, o jungsitė / išjungsitė ne mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu žinoti, kad jums neteks nerimauti dėl taisymo ar lemputės keitimo, o namai bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

## Daugiau šviesos srauto

Aukštos kokybės šviesa ir didelis šviesos našumas. Šviesos pluošto kritimo kampas – 40°: puikiai tinka, kai reikia apšviesti konkretų daiktą ar vietą.

## Integruotas LED šviesos šaltinis



Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Su integruotuoju šviesos diodų šviesos šaltiniu jums nereikės rūpintis priežiūra ar lemputės keitimu, o patalpos jūsų namuose bus puikiai apšviestos.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 100 lm/W

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, „SceneSwitch“

#### Kitos savybės

- Lemputės srovė: 150 mA

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,64 kg
- Bendras aukštis: 70 mm
- Bendrasis ilgis: 298 mm
- Bendras plotis: 298 mm

#### Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

#### Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1800
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminytis: 8718696169308
- Grynas svoris: 0,64 kg
- Grynasis svoris: 0,91 kg
- Aukštis: 33,6 cm
- Ilgis: 7,7 cm
- Plotis: 33,2 cm



Išleidimo data:  
2025-08-30  
Versija: 0.945

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)