

# PHILIPS

Enneper įleidžiamas  
šviestuvas


Įleidžiamieji šviestuvai

Be lempučių

balta



50181/31/PN



## Sukurkite reikiamą apšvietimo stilių

„Philips Enneper“ įleidžiamasis taškinis šviestuvas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir sukurtas iš paprastų linijų, tinkančių prie bet kokio stiliaus. Rinkitės „Philips GU10“ šviesos diodo lempuotę, kuri tiks prie jūsų taškinio šviestuvo stiliaus ir užtikrins aukštos kokybės ilgai veikiančią apšvietimą.

### Ypatingos savybės

- Lemputė nepridedama
- Lengva pakeisti lempuotę

### Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- aukštos kokybės medžiagos
- Nerenka dulkių, nerūdija

# Ypatybės

## Lemputė nepridedama

Prie šios lempos šviesos lempučių nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skoniui. „Philips“ šviesos diodų lempučių pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiantį šviesos šaltinį.

## Lengva pakeisti lempučių

Naujas lengvai naudojamas žiedas leidžia lengvai montuoti GU10 lempučių.

## aukštos kokybės medžiagos

Šis įleidžiamoji taškinė lempučių pagaminta iš aukštos kokybės sintetinių medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir ilgai veikiantis – jis daugelį metų puoš ir apšvies jūsų namus.

## Nerenka dulkių, nerūdija

Specialios šios įleidžiamosios taškinės lempučių medžiagos, kurios nerenka dulkių ir nerūdija, mažina dulkių kaupimąsi ir užtikrina, kad jūsų gaminys tarnaus ilgai.

# Specifikacijos

## Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: sintetinė medžiaga

## Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Lengva pakeisti lempučių: Taip
- Integruota LED: Ne
- Pagaminta tik šviesos diodams: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 100 lm/W

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Ne

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,112 kg
- Įleidimo gylis: 100 mm
- Bendras aukštis: 42 mm
- Bendrasis ilgis: 90 mm
- Bendras plotis: 90 mm
- Įleidžiama lubų išpjova: 7.0 cm x 7.0 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

**Techniniai duomenys**

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: –
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: –
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 5,5
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Šviesos šaltinių skaičius: 1



Išleidimo data:  
2025-09-03  
Versija: 0.1135

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)