

# PHILIPS

Burlap lubinis / sieninis  
taškinis šviestuvas 4x

Lubiniai/sieniniai taškiniai  
šviestuvai

Be lempučių

Matinis chromas



50234/17/E7



## Stiliaus akcentas

Papildykite savo namus šiuo praktišku „Philips“ taškiniu šviestuvu. Rinkitės „Philips E14“ šviesos diodo lempuotę, kuri tiks prie jūsų taškinio šviestuvo stiliaus ir užtikrins aukštos kokybės ilgai veikiančią apšvietimą.

### Ypatingos savybės

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis
- Lemputė nepridedama

# Ypatybės

## Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

## Lemputė nepridedama

Prie šios lempos šviesos lemputė nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skoniu. „Philips“ šviesos diodų lemputės pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiančią šviesos šaltinį.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Chromas
- Medžiaga: Stiklas

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Integruota LED: Ne
- Gaminys turi būti sumontuotas ranka nepasiekiamu atstumu: Taip

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Koridorius
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,950 kg
- Bendras aukštis: 145 mm
- Bendrasis ilgis: 690 mm
- Bendras plotis: 195 mm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: No bulb included
- Elektros energija: 220-240 AC
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lempuotė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E14
- Pridėtos lempuotės galia vatais: 40W
- Pakaitinės lempuotės maksimali galia vatais: 40
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 4

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696132999
- Grynas svoris: 0,95 kg
- Grynasis svoris: 1,54 kg
- Aukštis: 72 cm
- Ilgis: 12 cm
- Plotis: 14 cm



Išleidimo data: 2025-09-13  
Versija: 0.672

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)