

PHILIPS

Meranti Lubinis/Sieninis
taškinis šviestuvas 2x

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

Be lemputės

Matinis chromas



50312/17/E7



Stiliaus akcentas

Papildykite savo namus šiuo praktišku „Philips“ taškiniu šviestuvu. Rinkitės „Philips GU10“ šviesos diodo lemputę, kuri tiks prie jūsų taškinio šviestuvo stiliaus ir užtikrins aukštos kokybės ilgai veikiančią apšvietimą.

Ypatingos savybės

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis
- Lemputė nepridedama

Ypatybės

Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Lemputė nepridedama

Prie šios lempos šviesos lemputė nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skoniu. „Philips“ šviesos diodų lemputės pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiančią šviesos šaltinį.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Chromas
- Medžiaga: Stiklas

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Integruota LED: Ne
- Gaminys turi būti sumontuotas ranka nepasiekiamu atstumu: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Koridorius
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,333 kg
- Bendras aukštis: 100 mm
- Bendrasis ilgis: 285 mm
- Bendras plotis: 155 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: No bulb included
- Elektros energija: 220-240 AC
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lempučių nepridedama
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lempučių galia vatais: 35W
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 35
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminyje: 8718696133255
- Grynas svoris: 0,33 kg
- Grynas svoris: 0,62 kg
- Aukštis: 32 cm
- Ilgis: 12 cm
- Plotis: 14 cm



Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.689

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com