

PHILIPS

Donegal įleidžiamas
šviestuvas


Įleidžiamieji šviestuvai

Be lempučių

Chromas



50391/11/PN



Sukurkite reikiamą apšvietimo stilių

„Philips Donegal“ įleidžiamasis taškinis šviestuvas pagamintas iš aukščiausios kokybės dulkėms ir rūdims atsparių medžiagų, užtikrinančių pastangų nereikalaujančią priežiūrą. Rinkitės „Philips GU10“ šviesos diodo lempuotę, kuri tiks prie jūsų taškinio šviestuvo stiliaus ir užtikrins aukštos kokybės ilgai veikiančią apšvietimą.

Ypatingos savybės

- Lempuotė nepridedama
- Lengva pakeisti lempuotę

Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- Aukščiausios kokybės medžiagos
- Nerenka dulkių, nerūdija

Ypatybės

Lemputė nepridedama

Prie šios lempos šviesos lempuė nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūų patalpai ir asmeniniam skoniui. „Philips“ šviesos diodų lempuės pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiantį šviesos šaltinį.

Lengva pakeisti lempuė

Naujas lengvai naudojamas žiedas leidžia lengvai montuoti GU10 lempuė.

Aukščiausios kokybės medžiagos

Šis įleidžiamoji taškinė lempuė pagaminta iš aukščiausios kokybės sintetinių medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Tai užtikrina patvarumą ir aukštą šviesos šaltinio atsparumą.

Nerenka dulkių, nerūdija

Specialios šios įleidžiamosios taškinės lempuės medžiagos, kurios nerenka dulkių ir nerūdija, mažina dulkių kaupimąsi ir užtikrina, kad jūų gaminys tarnaus ilgai.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Chromas
- Medžiaga: sintetinė medžiaga

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Lengva pakeisti lempučių: Taip
- Integruota LED: Ne
- Pagaminta tik šviesos diodams: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,112 kg
- Mažesnis ilgis: 7.0 cm
- Mažesnis plotis: 7.0 cm
- Aukštis: 4,2 cm
- Ilgis: 9 cm
- Įleidimo gylis: 10 cm
- Plotis: 9 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 30 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: -
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lempučių nepridedama
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lempučių galia vatais: -
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 5.5 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė
- Šviesos šaltinių skaičius: 1



Išleidimo data:
2025-04-28
Versija: 0.1086

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com