


# PHILIPS

Paisley lubinis / sieninis  
taškinis šviestuvas

Lubiniai/sieniniai taškiniai  
šviestuvai

Be lemputės

Aliuminis



50571/48/PN



## Džiaukitės kiekviena akimirka

Ši „Philips my Living Contemporary“ linija – tai elegantiškais siluetais ir aukštos kokybės šviesa pasižyminčių taškinių šviestuvų asortimentas, atitinkantis šiandienos skonius, tendencijas ir gyvenimo būdą.

### Ypatingos savybės

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis
- Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti

### Sukurta namų biurui

- Tiks prie bet kokio kambario interjero
- Natūrali ir įprasta forma

### Sukurta jūsų svetainei ar miegamajam

- Kokybiškos medžiagos

# Ypatybės

## Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

## Idealiai tinka detalių apšvietimui

Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti. Šis „Philips“ taškinis šviestuvus skleidžia tobulą šviesos spindulį detalėms apšviesti (GU10 lemputės nepridedamos). Įrengę kelias tokias lempas galite išryškinti bet kurią detalę ar išskirtinę interjero savybę.

## Tiks prie bet kokio kambario interjero

Šis itin funkcionalus ir tuo pat metu elegantiškos išvaizdos „Philips“ taškinis šviestuvus papuoš bet kurį jūsų namų kambarį.

## Natūrali ir įprasta forma

Švelnūs perėjimai ir išlenktos linijos – tai nesenstanti „Philips myLiving“ išvaizda. Praktiški ir elegantiški „myLiving“ taškiniai šviestuvai yra nekrentantys į akis ir tobulai įsilieja į šiuolaikinio dizaino interjerą.

## Kokybiškos medžiagos

Ši lempa pagaminta iš sluoksniuotų aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir ilgai veikiantis – jis daugelį metų puoš ir apšvies jūsų namus.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Aliuminio
- Medžiaga: Metalas

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Integruota LED: Ne

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Virtuvei, Biurai, Koridorius
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,365 kg
- Bendras aukštis: 92 mm
- Bendrasis ilgis: 134 mm
- Bendras plotis: 102 mm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: No bulb included
- Elektros energija: 220–240 AC
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5.5W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 5,5
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8718696164617
- Grynasis svoris: 0,37 kg
- Grynasis svoris: 0,49 kg
- Aukštis: 17 cm
- Ilgis: 11,1 cm
- Plotis: 15,1 cm



Išleidimo data:  
2025-08-30  
Versija: 0.421

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)