

# PHILIPS

Runner lubinis / sieninis  
taškinis šviestuvas 3x

Lubiniai/sieniniai taškiniai  
šviestuvai

Be lempučių

Aliuminis



53093/48/12



## Aukštos kokybės taškinis šviestuvas be lempučių

Šis pramoninio stiliaus trijų taškų šviestuvas yra mažas, glotnus, paprastas ir puikiai tinka moderniam interjerui. Sidabrinis aliuminio korpusas puikiai papildo šviesos šaltinį. Išskirtinė dekoru detalė su besisukančiu šviesos šaltiniu.

### **Puikus dizainas – optimalus šviesos efektas**

- Reguliuojamas šviestuvo gaubtas – maksimalus lankstumas

# Ypatybės

## Paprastas reguliuoti šviestuvo gaubtas

Reguliuojamas šviestuvo gaubtas sukurtas nukreipti šviesą ten, kur jos labiausiai reikia.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Aliuminio
- Medžiaga: Metalas
- Korpuso spalva: Aliuminis

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvelis: Taip
- Tikslus šviesos srautas: Taip
- Integruota LED: Ne
- Gaminys turi būti sumontuotas ranka nepasiekiamu atstumu: Taip

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Prieškambaris
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,175 kg
- Aukštis: 10,9 cm
- Ilgis: 48 cm
- Plotis: 9,0 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: No bulb included
- Elektros energija: 220-240 AC
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lempučių nepridedama
- Įrenginiui tinka lempučių (-ės), kurios (-ių) klasė: A++ – E
- Lempučių skaičius: 3
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lempučių galia vatais: 20W
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 20 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Apsaugos nuo patekimo kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimų pirštais
- IEC apsaugos klasė: I saugos klasė
- Šviesos šaltinių skaičius: 3

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718291487845
- Grynas svoris: 1,18 kg
- Grynas svoris: 1,35 kg
- Aukštis: 49,1 cm
- Ilgis: 10,2 cm
- Plotis: 10,9 cm



Išleidimo data:  
2025-04-25  
Versija: 0.556

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)