

PHILIPS

Runner lubinis / sieninis
taškinis šviestuvus 4x

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

2700 K

Balta

ClickFix



53094/31/PO



Dekoruokite namus šviesa

Ši „Philips my Living Contemporary“ linija – tai elegantiškais siluetais ir aukštos kokybės šviesa pasižyminčių taškinių šviestuvų asortimentas, atitinkantis šiandienos skonius, tendencijas ir gyvenimo būdą. Aukštos kokybės šviesos diodų šilta balta šviesa idealiai tinka tiksliniam apšvietimui.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Suderinama su sienoje montuojamais šviesos srauto reguliatoriais
- Energijos taupymas

Ypatingos savybės

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis
- Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti

Sukurta namų biurui

- Tiks prie bet kokio kambario interjero

Sukurta jūsų svetainei ar miegamajam

- Šiltai balta šviesa
- Kokybiškos medžiagos

Ypatybės

Suderinama su sienoje montuojamais šviesos srauto reguliatoriais



Reguliuokite šio „Philips“ šviestuvo ryškumą sienoje montuojamu šviesos srauto reguliatoriumi (nepridedamas), kad galėtumėte sukurti nuotaiką, išryškinti savo namų ypatybę ir dar daugiau.

Energijos taupymas



Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.


Idealiai tinka detalių apšvietimui

Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti. Šis „Philips“ taškinis šviestuvus skleidžia tobulą šviesos spindulį detalėms apšviesti (GU10 lemputės nepridedamos). Įrengę kelias tokias lempas galite išryškinti bet kurią detalę ar išskirtinę interjero savybę.

Tiks prie bet kokio kambario interjero

Šis itin funkcionalus ir tuo pat metu elegantiškos išvaizdos „Philips“ taškinis šviestuvus papuoš bet kurį jūsų namų kambarį.

Šiltai balta šviesa



Šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą jaukesnę šviesą, o tos lemputės, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta energijos suteikiančia šviesa. Šios „Philips“ lemputės šviečia šiltai balta šviesa ir sukuria jaukią atmosferą.

Kokybiškos medžiagos

Ši lempa pagaminta iš sluoksniuotų aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir ilgai veikiantis – jis daugelį metų puoš ir apšvies jūsų namus.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Integruota LED: Taip
- Pridėta LED lempa (-os): Taip
- Gaminys turi būti sumontuotas ranka nepasiekiamu atstumu: Taip

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos efektyvumas (vardinis (nomin.): 76 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Koridorius
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: „ClickFix“

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,665 kg
- Bendras aukštis: 109 mm
- Bendrasis ilgis: 240 mm
- Bendras plotis: 240 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrengimo (paslėpto) skleidžiamų liumenų skaičius: 1 020
- Pridedamos lemputės liumenų galia: 255
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 35
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 920
- Lemputės technologija: LED
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: 12
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 4

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696157527
- Grynas svoris: 1,67 kg
- Grynasis svoris: 1,93 kg
- Aukštis: 25 cm
- Ilgis: 11,3 cm
- Plotis: 25,3 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.299

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com