

PHILIPS

Enif įleidžiamas
šviestuvas

Įleidžiamieji šviestuvai

Be lempučių

Balta



59240/31/E7



Stiliaus akcentas

Papildykite savo namus šiuo praktišku „Philips“ taškiniu šviestuvu. Rinkitės „Philips GU10“ šviesos diodo lempuotę, kuri tiks prie jūsų taškinio šviestuvo stiliaus ir užtikrins aukštos kokybės ilgai veikiančią apšvietimą.

Ypatingos savybės

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis
- Lemputė nepridedama

Ypatybės

Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Lemputė nepridedama

Prie šios lempos šviesos lemputė nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skoniui. „Philips“ šviesos diodų lemputės pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiančią šviesos šaltinį.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 30 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Integruota LED: Ne
- Gaminys turi būti sumontuotas ranka nepasiekiamu atstumu: Taip

Šviesos savybės

- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 106 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,080 kg
- Įleidimo gylis: 100 mm
- Bendras aukštis: 100 mm
- Bendrasis ilgis: 90 mm
- Bendras plotis: 90 mm
- Įleidžiama lubų išpjova: 7.5 cm x 7.5 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: NA
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguluojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: –
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 50
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696133361
- Grynas svoris: 0,08 kg
- Grynas svoris: 0,19 kg
- Aukštis: 14,5 cm
- Ilgis: 4 cm
- Plotis: 9,5 cm



Išleidimo data:
2025-09-03
Versija: 0.471

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com