

PHILIPS

Kaitinamoji
vamzdiška lemputė


Kaitrinė dekoratyvinė
vamzdinė lempa

7 W

E14

Skaidrus

Pritemdoma



8711500250087



Jaukus dekoratyvinis apšvietimas

„Philips“ dekoratyvinės kaitinamosios elektros lemputės skirtos naudoti, kai reikia mažo šviesos intensyvumo (mažesnio nei 60 liumenų), siekiant susikurti šiltą, jaukią, kurti tinkamą ir raminančią aplinką. Puikiai tinka naudoti atviruose šviestuvuose.

Specialios paskirties apšvietimas

- Konkreitiems tikslams

Ypatybės

Konkreiems tikslams



Specialios paskirties „Philips“ kaitrinės lempučių skirtos konkrečioms tikslams. Lempučių bendram namų apšvietimui pasirinkite iš „Philips“ halogeninių, taupiąjų ir LED lempučių asortimento.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Forma: Prietaisas
- Lempos forma: Ne kryptinė lempučių
- Kištukinis lizdas: E14
- Technologija: Kaitinamoji
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Lempučių apdaila: Skaidrus

Lempučių matmenys

- Skersmuo: 17 mm
- Aukštis: 54 mm
- Plotis: 17 mm

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 1 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 0.8
- Jungiklio ciklų skaičius: 4 000
- Nominali naudojimo trukmė: 1 000

Šviesos savybės

- Pritaikymas / naudojimas: Naktinė lempa
- Spalvos indeksas (CRI): 100
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos spalvos kategorija: Šiltai balta
- Pradėjimo šviesti laikas: 0 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos srautas: 21 lm

Kitos savybės

- CE ženklas: Taip

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 1

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 1
- Įtampa: 230–240 V
- Energijos sąnaudos: 7 W

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 1 000
- Nominalusis šviesos srautas: 21 lm
- Nominalioji galia: 7.0 W

Techniniai duomenys

- Lempų eksploatavimo laikas: 1 000
- Forma: Prietaisas
- Pritemdoma: Taip
- Dangtelio pagrindas: E14

Pakuotės matmenys ir svoris [Deco 7W E14 230–240V T17 CL 1CT/10X10F]

- EAN/UPC – gaminys: 8711500250087
- Grynas svoris: 8 g
- Grynas svoris: 14 g
- Aukštis: 5,9 cm
- Ilgis: 2,6 cm
- Plotis: 2,6 cm

Pakuotės matmenys ir svoris [Deco 7.0W E14 230–240V T17 CL 1CT/10X10F]

- EAN/UPC – gaminys: 8711500250087
- Grynas svoris: 8 g
- Grynas svoris: 14 g
- Aukštis: 5,9 cm
- Ilgis: 2,6 cm
- Plotis: 2,6 cm



Išleidimo data:
2025-09-24
Versija: 0.240

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com