

PHILIPS


„Nightingale“ sieninis šviestuvas
35 W GU10, be lemputės

Lauko šviestuvai

Be lemputės

Kaimiškas

Atsparus vandeniui



8718696154014



Mėgaukitės puikiai apšviestu sodu

Šis lauko sieninis šviestuvas sukurtas atsižvelgiant į naujausias tendencijas ir modernų gyvenimo būdą, todėl sukurs trokštamą jaukią aplinką.

Lengva naudoti

- Lempūtė nepridedama

Dizainas jūsų sode

- Šiuolaikiniai lauko šviestuvai

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatingos savybės

- Dvikryptės šviesos efektas

Ypatybės

Lemputė nepridedama

Prie šio šviestuvo šviesos lemputė nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skoniui. „Philips“ šviesos diodų lemputės pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiančią šviesos šaltinį.

Šiuolaikiniai lauko šviestuvai

Išpūdingas, drąsus, minimalistinis „Philips“ lauko apšvietimas. Šiuolaikinis „Philips“ lauko šviestuvų stilius puikiai papuoš jūsų sodą, takelius ir kitas lauko erdves.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo

sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pusrų – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Dvikryptės šviesos efektas

Šis „Philips“ lauko šviestuvas sukuria tobulą aplinką Jūsų sode ar terasoje su dvikryptės šviesos efektu.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Rūdys
- Medžiaga: Metalas

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,6 kg
- Bendras aukštis: 160 mm
- Bendrasis ilgis: 96 mm
- Bendras plotis: 80 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 220–240 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 35
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696154014
- Grynasis svoris: 0,72 kg
- Grynasis svoris: 0,81 kg
- Aukštis: 17,8 cm
- Ilgis: 8,6 cm
- Plotis: 10,1 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.311

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com