

PHILIPS


Šviesos juosta 2 m
RGB

Šviečiančios juostos


RGB

Skaidri

Pritemdoma; RGB



8718696164280



Spalvingas apšvietimas, atitinkantis jūsų nuotaiką

Pritaikykite patalpos apšvietimą savo veiklai.

Tinka jūsų interjerui

- Kompaktiškas dydis mažai erdvei

Medžiaga ir apdaila


- Aukštos kokybės medžiagos

Ypatybės

Kompaktiškas dydis mažai erdvei

Puikiai tinka mažose erdvėse

Aukštos kokybės medžiagos



Patvari ir patraukli medžiaga patraukliai ir ilgalaikiai investicijai.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Permatoma
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Įjungimo / išjungimo jungiklis laide: Taip
- Pridėtas maitinimo adapteris: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 45
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 18 lm/W

Šviesos juosta/Šviesos juosta

- Galima pailginti: Ne

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Koridorius
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Šviečiančios juostos
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, RGB spalvos

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 95 mA

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,116 kg
- Bendras aukštis: 2,6 mm
- Bendrasis ilgis: 2 000 mm
- Bendras plotis: 10 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: –
- Šviesos spalva: RGB
- Elektros energija: 220–240 AC
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696164280
- Grynas svoris: 0,17 kg
- Grynas svoris: 0,21 kg
- Aukštis: 13,5 cm
- Ilgis: 5,5 cm
- Plotis: 13,5 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.369

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com