

PHILIPS

„Projectline“ linija

LED šviestuvas

120 cm

4000 K Natūrali balta šviesa

5300 lm

Platus šviesos paskirstymas



8718696169407



Profesionali kokybė jūsų projektui

Energiją taupančios šviesos diodų apšvietimo juostos, profesionalūs šviesos diodai įvairioms reikmėms.

„ProjectLine“ juostinis šviestuvas padeda taupyti energiją ir yra pritaikomas įvairiose srityse. Platus šviesos paskirstymas. Apšvietimo šviestuvas tinka montuoti ant sienos (horizontaliai) ir lubų.

Patikimas pasirinkimas

- Taupykite energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį

Pasirinkite aukštos kokybės apšvietimą

- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės

Ilgaamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Ypatybės

Efektyvus energijos naudojimas

Visi „Philips“ energijos taupymo įrenginiai taupo energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį. Per jų eksploataavimo laiką jie sunaudoja mažiau kW, todėl taip pat sumažėja sąskaita už energiją. Energijos taupymo lygis priklauso nuo šviestuvo tipo ir technologijos.

Patikima kokybė:

„Philips“ laikosi savo pažadų dėl šviestuvų efektyvumo. Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės apie šviesos galią, eksploataavimo laiką ir galią, atitinkančią kaitinamąsias lempas.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: PVC
- Optinio dangtelio / lęšio apdaila: „Opal“
- Optinio dangtelio / lęšio medžiaga: Polikarbonatas
- Optinio dangtelio / lęšio forma: Lenktas
- Optinio dangtelio / lęšio tipas: Polikarbonatas

Ilgaamžiškumas

- Aplinkos temperatūra: Nuo -10 iki +35 °C

Aplinkosauga

- Tvarumo įvertinimas: -

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Šviesos srauto leistinas nuokrypis: -10% / +10%
- Spalvų kodas: 840 neutrali balta
- Nuolatinis šviesos srautas: Ne
- Koreliuota spalvos temperatūra: 4000
- Prad. spalvų perteikimo indekso leistinas nuokrypis: 0
- Pradinės spalvos: (0.38,0.38)<5
- Šviestuvų šeimos kodas: 53S | LED Module, system flux 5300 lm
- Šviesos šaltinio variklio tipas: LED
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviestuvo šviesos pluošto sklaida: 120°
- Šviesos srautas: 5 300 lm
- Didžiausias pritemdymo lygis: Netaikoma
- Optinė medžiaga: Polikarbonatas
- Optinis tipas: platus pluoštas
- Optinis lauko tipas: -
- Reflektoriaus medžiaga: Aliuminis
- Veikimo aplinkos temperatūra, Tq: 25 °C
- Stroboskopinis efektas: 1,6
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 106 lm/W
- „Unified glare rating“ CEN: Not applicable
- Aukštyn nukreiptos šviesos srauto santykis: 5

Kita

- Sukurta specialiai: Viešbutis, Restoranas, Sodas, Terasa
- Papildomos funkcijos: ProjectLine, Jutiklis, Atsparūs vandeniui

Kitos savybės

- CE ženklas: Taip
- ENEC ženklas: –
- Atitinka ES RoHS: Taip
- Fotobiologinė sauga: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Maitinimas

- Įvesties įtampa: 220–240
- Įsiveržimo srovė: 5,5 A
- Įsiveržimo laikas: 0,062 ms
- Galios koeficientas (dalis): 0.9

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 50
- Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis: +/-10%

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 62 mm
- Bendrasis ilgis: 1170 mm
- Bendras plotis: 115 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 1 metai

Techniniai duomenys

- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Kabelis: 2 × 0,75 mm², Kabelis 0,2 m be kištuko
- Jungimas: Įstumiama 2 polių jungtis
- Valdymo sąsaja: –
- Pritemdoma: Ne
- Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius: Maitinimo šaltinis (Įjungtas/išjungtas)
- Su tvarkykle: Taip
- Tvirtinimo medžiaga: Nerūdijantis plienas
- Degumo ženklas: Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Laido užsiliepsnojimo bandymas: 650 °C temperatūra, trukmė 30 s
- Linijos dažnis: 50 or 60
- Mech. apsaugos nuo smūgio kodas: IK03 | 0,3 J
- Montavimo įtaisas: Montavimo laikiklis
- Reduktorių skaičius: 1 vienetas
- Gaminių skaičius ant 16 A, B tipo MCB: 17
- Tinka atsitiktiniam perjungimui: Netaikoma
- Apsauga nuo viršįtampio (bendra / diferencinė): 1.5/1.5

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminyje: 8718696169407
- Grynas svoris: 1,17 kg
- Grynas svoris: 1,39 kg
- Aukštis: 6,6 cm
- Ilgis: 122 cm
- Plotis: 12 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.195

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com