

PHILIPS

„Projectline“ linija

LED šviestuvas

60 cm

4000 K Natūrali balta šviesa

2350 lm

Platus šviesos paskirstymas



8718696169421



Profesionali kokybė jūsų projektui

Energiją taupančios šviesos diodų apšvietimo juostos, profesionalūs šviesos diodai įvairioms reikmėms.

„ProjectLine“ juostinis šviestuvas padeda taupyti energiją ir yra pritaikomas įvairiose srityse. Platus šviesos paskirstymas. Apšvietimo šviestuvas tinka montuoti ant sienos (horizontaliai) ir lubų.

Patikimas pasirinkimas

- Taupykite energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį

Pasirinkite aukštos kokybės apšvietimą

- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės

Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Ypatybės

Efektyvus energijos naudojimas

Visi „Philips“ energijos taupymo įrenginiai taupo energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį. Per jų eksploataavimo laiką jie sunaudoja mažiau kW, todėl taip pat sumažėja sąskaita už energiją. Energijos taupymo lygis priklauso nuo šviestuvo tipo ir technologijos.

Patikima kokybė:

„Philips“ laikosi savo pažadų dėl šviestuvų efektyvumo. Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės apie šviesos galią, eksploataavimo laiką ir galią, atitinkančią kaitinamąsias lempas.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Korpuso spalva: Balta
- Korpuso medžiaga: Polikarbonatas
- Optinio dangtelio / lęšio apdaila: „Opal“
- Optinio dangtelio / lęšio medžiaga: Polikarbonatas
- Optinio dangtelio / lęšio forma: Lenktas
- Optinio dangtelio / lęšio tipas: Polikarbonatas

Ilgamžiškumas

- Aplinkos temperatūra: Nuo -10 iki +35 °C

Aplinkosauga

- Tvarumo įvertinimas: -

Garantija

- Garantinis laikotarpis: 1 metai

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Šviesos srauto leistinas nuokrypis: -10% / +10%
- Spalvų kodas: 840 neutrali balta
- Nuolatinis šviesos srautas: Ne
- Koreliuota spalvos temperatūra: 4000
- Prad. spalvų perteikimo indekso leistinas nuokrypis: 0
- Pradinės spalvos: (0.38,0.38)<5
- Šviestuvų šeimos kodas: 23S | LED module, system flux 2300 lm
- Šviesos šaltinio variklio tipas: LED
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviestuvo šviesos pluošto sklaida: 120°
- Šviesos srautas: 2 350 lm
- Didžiausias pritemdymo lygis: Netaikoma
- Optinė medžiaga: Polikarbonatas
- Optinis tipas: platus pluoštas
- Optinis lauko tipas: -
- Reflektoriaus medžiaga: Aliuminis
- Veikimo aplinkos temperatūra, Tq: 25 °C
- Stroboskopinis efektas: 1,6
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 97 lm/W
- „Unified glare rating“ CEN: Not applicable
- Aukštyn nukreiptos šviesos srauto santykis: 5

Kita

- Sukurta specialiai: Viešbutis ir Restoranas, Sodui ir vidiniam kiemui
- Papildomos funkcijos: ProjectLine, Atsparūs vandeniui

Kitos savybės

- CE ženklas: Taip
- ENEC ženklas: –
- Atitinka ES RoHS: Taip
- Fotobiologinė sauga: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Maitinimas

- Įvesties įtampa: 220–240
- Įsiveržimo srovė: 4,3 A
- Įsiveržimo laikas: 0,051 ms
- Galios koeficientas (dalys): 0.9

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 24 W
- Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis: +/-10%

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 62 mm
- Bendrasis ilgis: 570 mm
- Bendras plotis: 115 mm

Techniniai duomenys

- Kabelis: 2 × 0,75 mm², Kabelis 0,2 m be kištuko
- Jungimas: Įstumiamą 2 polių jungtis
- Valdymo sąsaja: –
- Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius: Maitinimo šaltinis (Įjungtas/išjungtas)
- Su tvarkykle: Taip
- Tvirtinimo medžiaga: Nerūdijantis plienas
- Degumo ženklas: Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Laido užsiliepsnojimo bandymas: 650 °C temperatūra, trukmė 30 s
- Apsaugos nuo patekimo kodas: IP20 | No protection
- Linijos dažnis: 50 or 60
- Mech. apsaugos nuo smūgio kodas: IK03 | 0,3 J
- Montavimo įtaisas: Montavimo laikiklis
- Reduktorių skaičius: 1 vienetas
- Gminių skaičius ant 16 A, B tipo MCB: 33
- IEC apsaugos klasė: II saugos klasė
- Tinka atsitiktiniam perjungimui: Netaikoma
- Apsauga nuo viršįtampio (bendra / diferencinė): 1.5/1.5
- Pritemdoma: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696169421
- Grynas svoris: 0,63 kg
- Grynas svoris: 0,75 kg
- Aukštis: 6,6 cm
- Ilgis: 62 cm
- Plotis: 12 cm



Išleidimo data: 2025-04-15
Versija: 0.185

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com