

# PHILIPS

„Projectline“ atsparūs  
vandeniui šviestuvai

LED šviestuvas

120 cm

2700 K šiltai balta šviesa

5000 lm

Platus šviesos paskirstymas



8718696169438



## Profesionali kokybė jūsų projektui

Vandeniui atsparūs šviesos diodų šviestuvai, nepralaidūs vandeniui (atsparūs oro pokyčiams), tvirti šviesos diodai, skirti naudoti pramonėje, pasižymintys plačiu šviesos pasiskirstymu.

„ProjectLine“ vandeniui atsparus šviestuvas yra tvirtas (IK06) ir apsaugotas nuo dulkių patekimo ir vandens purslų iš bet kurios pusės (IP65 apšvietimas). Galima primontuoti ant sienos (horizontaliai), lubų ir pakabinti. Idealiai tinka bendram (darbo) apšvietimui, sandėliavimo patalpoms, garažams ir rūsiams, nes pasižymi šiltai baltos šviesos našumu.

### Patikimas pasirinkimas

- Taupykite energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį

### Pasirinkite aukštos kokybės apšvietimą

- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės

### Ilgaamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

# Ypatybės

## Efektyvus energijos naudojimas

Visi „Philips“ energijos taupymo įrenginiai taupo energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį. Per jų eksploataavimo laiką jie sunaudoja mažiau kW, todėl taip pat sumažėja sąskaita už energiją. Energijos taupymo lygis priklauso nuo šviestuvo tipo ir technologijos.

## Patikima kokybė:

„Philips“ laikosi savo pažadų dėl šviestuvų efektyvumo. Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės apie šviesos galią, eksploataavimo laiką ir galią, atitinkančią kaitinamąsias lempas.

## Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Korpuso spalva: Balta
- Korpuso medžiaga: Polikarbonatas
- Optinio dangtelio / lęšio apdaila: „Opal“
- Optinio dangtelio / lęšio medžiaga: Polikarbonatas
- Optinio dangtelio / lęšio forma: Lenktas
- Optinio dangtelio / lęšio tipas: Polikarbonatas

## Ilgaamžiškumas

- Aplinkos temperatūra: Nuo -10 iki +35 °C

## Aplinkosauga

- Tvarumo įvertinimas: -

## Garantija

- Garantinis laikotarpis: 1 metai

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Šviesos srauto leistinas nuokrypis: -10% / +10%
- Spalvų kodas: šiltai balta
- Nuolatinis šviesos srautas: Ne
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700
- Prad. spalvų perteikimo indekso leistinas nuokrypis: 0
- Pradinės spalvos: (0.46,0.42)<5
- Šviestuvų šeimos kodas: 50S | LED module, system flux 5000 lm
- Šviesos šaltinio variklio tipas: LED
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviestuvo šviesos pluošto sklaida: 120°
- Šviesos srautas: 5 000 lm
- Didžiausias pritemdymo lygis: Netaikoma
- Optinė medžiaga: Polikarbonatas
- Optinis tipas: platus pluoštas
- Optinis lauko tipas: -
- Reflektoriaus medžiaga: Aliuminis
- Veikimo aplinkos temperatūra, Tq: 25 °C
- Stroboskopinis efektas: 1,6
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 100 lm/W
- „Unified glare rating“ CEN: Not applicable
- Aukštyn nukreiptos šviesos srauto santykis: 10

## Kita

- Sukurta specialiai: Viešbutis ir Restoranas
- Papildomos funkcijos: ProjectLine

**Kitos savybės**

- CE ženklas: Taip
- ENEC ženklas: -
- Atitinka ES RoHS: Taip
- Fotobiologinė sauga: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

**Maitinimas**

- Įvesties įtampa: 220-240
- Įsiveržimo srovė: 6,1 A
- Įsiveržimo laikas: 0,053 ms
- Galios koeficientas (dalis): 0.9

**Energijos sąnaudos**

- Energijos sąnaudos: 50 W
- Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis: +/-10%

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Bendras aukštis: 65 mm
- Bendrasis ilgis: 1 175 mm
- Bendras plotis: 120 mm

**Techniniai duomenys**

- Kabelis: 2 × 0,75 mm<sup>2</sup>, Kabelis 0,2 m be kištuko
- Jungimas: Įstumiamas 2 polių jungtis
- Valdymo sąsaja: -
- Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius: Maitinimo šaltinis (Įjungtas/išjungtas)
- Su tvarkykle: Taip
- Tvirtinimo medžiaga: Nerūdijantis plienas
- Degumo ženklas: Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Laido užsiliepsnojimo bandymas: 650 °C temperatūra, trukmė 30 s
- Apsaugos nuo patekimo kodas: IP65 | Apsaugotas nuo dulkių patekimo, atsparus srovei
- Linijos dažnis: 50 or 60
- Mech. apsaugos nuo smūgio kodas: IK07 | 2 J sustiprintas
- Montavimo įtaisas: Montavimo laikiklis
- Reduktorių skaičius: 1 vienetas
- Gaminių skaičius ant 16 A, B tipo MCB: 17
- IEC apsaugos klasė: II saugos klasė
- Tinka atsitiktiniam perjungimui: Netaikoma
- Apsauga nuo viršįtampio (bendra / diferencinė): 1.5/1.5
- Pritemdoma: Ne

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminy: 8718696169438
- Grynas svoris: 1,33 kg
- Grynas svoris: 1,53 kg
- Aukštis: 7 cm
- Ilgis: 121,5 cm
- Plotis: 12,5 cm



Išleidimo data: 2025-04-15  
Versija: 0.185

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)