

# PHILIPS

Lemputė, 100 W  
A60 E27, 6 vnt.

LED

13–100 W

E27

Šiltai balta

Nereguliuojamas šviesos  
srautas



8718696586273



## Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

„Philips“ šviesos diodų lemputės skleidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją. Ši išgrynintos formos ir dailaus dizaino lemputė pakeis tradicines matines lemputes.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

### Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

### Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų

# Ypatybės

## Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar

galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

## Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes

Ši patrauklaus dizaino ir įprastos formos energiją taupanti LED lemputė yra puikus ekologiškas tradicinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

## Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 11 cm
- Plotis: 6 cm

## Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.
- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 200 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 1521 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

## Kita

- EyeComfort: Ne

## Kitos savybės

- Efektyvumas: 117 lm/W

## Pakuotės informacija

- EAN: 8718696586273
- EOC: 871869658627301
- Gaminio pavadinimas: LED 100W A60 E27 WW FR ND 6CT/6 DISC

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: >0.5
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 13 W
- Galios vatais atitikmuo: 100 W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11 cm

## Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696586273
- Grynas svoris: 0,36 kg
- Grynas svoris: 0,46 kg
- Aukštis: 11,5 cm
- Ilgis: 12,7 cm
- Plotis: 18,9 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929001234591



Išleidimo data: 2024-03-18  
Versija: 0.931

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)