

PHILIPS

Lemputė skaidri, 60
W G93 E27

LED

2700 K


806 lm

15 000 val.

Nepritemdoma



8718696742457



Lemputė, kokios dar nematėte

Įprastos formos, kurias žinote ir mėgstate. Jos atrodo visai kaip tradicinės kaitrinės lemputės, tačiau išseikvoja apie 80 % mažiau energijos. Platus spindulio kampas užtikrinta tobulą, universalų šviesos pasiskirstymą.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka bendrajam kambario apšvietimui

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Vintažinis stilius, moderni LED technologija

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar

galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Idealiai tinka bendrajam apšvietimui



Modernus ir universalus apšvietimas naudojant „Philips“ standartines lemputes, puikiai tinkančias bendrajam kambario apšvietimui.

Vintažinis stilius, modernūs LED

Klasikinės LED lemputės gaminamos pagal LED energiją taupančią technologiją. Šios retro stiliaus lemputės yra vintažinio dizaino, bet gaminamos pagal naujausias technologijas.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Rutulio formos nekryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne

Lemputės matmenys

- Aukštis: 14 cm
- Plotis: 9,5 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Efektyvumas: 115 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245701
- Gaminio pavadinimas: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 7 W
- Galios vatais atitiktumuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 14 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 1825194

Pakuotės matmenys ir svoris [LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4]

- EAN/UPC – gaminys: 8718696742457
- Grynas svoris: 0,07 kg
- Grynasis svoris: 0,15 kg
- Aukštis: 19,5 cm
- Ilgis: 10,4 cm
- Plotis: 10,4 cm

Pakuotės matmenys ir svoris [LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF]

- EAN/UPC – gaminys: 8718696742457
- Grynas svoris: 0,06 kg
- Grynasis svoris: 0,14 kg
- Aukštis: 19,5 cm
- Ilgis: 10,4 cm
- Plotis: 10,4 cm



Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.801

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com