

PHILIPS

Taškinis šviestuvas, 50 W PAR16 GU10, 6 vnt.

LED

4000 K

390 lm

15 000 val.

Nereguliuojamas šviesos
srautas



8718696764657



Išbandykite šaltai baltos spalvos šviesos diodų šviesą

Šis „Philips“ šviesos diodų taškinė lemputė skleidžia pritemdomą, sufokusuotą šviesos spindulį, yra išskirtinai ilgaamžė ir taupo energiją. Ši taškinė lemputė yra puikus ilgai eksploatuojamas pakaitalas 50 W taškiniams šviestuvams su GU10 cokoliu.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Sutaupo iki 80 % energijos

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Skirta Jūsų akių patogumui

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Sutaupo iki 80 % energijos



Sutaupykite energijos, naudodami šviesos diodus, neaukodami apšvietimo kokybės. Iš karto sutaupykite 80 % energijos, pakeisdami esamas kaitrines arba halogenines lemputes.

Skirta Jūsų akių patogumui



Nesunku suprasti, kad ryškus apšvietimas gali varginti akis. Per šviesu, todėl esate apakimas. Per silpnas apšvietimas sukelia mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį su LED lemputėmis, sukurtomis tausoti akis ir sukurti tobulą atmosferą jūsų namams.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Forma: Taškinis
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Glass

Lemputės matmenys

- Aukštis: 5,4 cm
- Plotis: 5 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 390 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 72 lm/W

Pakuotės informacija

- Produktų šeima: „EyeComfort“

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 4,6 W
- Galios vatais atitikmuo: 50 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,4 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 770 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 391859

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696764657
- Grynas svoris: 0,27 kg
- Grynasis svoris: 0,34 kg
- Aukštis: 11,5 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 17,1 cm



Išleidimo data: 2025-04-19
Versija: 0.969

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com