

PHILIPS

Lemputė matinė,
60 W G120 E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 val.



8718699648176



Lemputė, kokios dar nematėte

Įprastos formos, kurias žinote ir mėgstate. Jos atrodo visai kaip tradicinės kaitrinės lemputės, tačiau išseikvoja apie 80 % mažiau energijos. Platus spindulio kampas užtikrinta tobulą, universalų šviesos pasiskirstymą.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės halogeninės lemputės

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvams

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Vintažinis stilius, moderni LED technologija

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Panaši forma ir dydis kaip standartinės halogeninės lemputės



Moderniam apšvietimui pritaikyta, energiją taupanti standartinė LED lemputė, pasižyminti gražios formos dizainu ir įprastais matmenimis. Puikus, ilgalaikis pakaitalas tradicinėms, standartinėms halogeninėms lemputėms.

Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvams

Modernios „Philips“ LED sferos dekoratyviniams šviestuvams, pvz., žvakidėms, lubiniams ventiliatoriams ir stalinio veidrodžio juostelėms.

Vintažinis stilius, modernūs LED

Klasikinės LED lemputės gaminamos pagal LED energiją taupančią technologiją. Šios retro stiliaus lemputės yra vintažinio dizaino, bet gaminamos pagal naujausias technologijas.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Rutulio formos nekryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Garantija

- Garantinis laikotarpis: 2 metai

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos srautas: 806 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 115,00 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- CE ženklas: Taip
- Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699648176
- EOC: 871869964817600
- Gaminio pavadinimas: LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.51

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 7 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 177 mm
- Bendrasis ilgis: 177 mm
- Bendras plotis: 125 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- Skersmuo: 125 mm
- EPREL registracijos numeris: 1825196
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Pritemdoma: Ne
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60
- Dangtelio pagrindas: E27

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699648176
- Grynas svoris: 0,1 kg
- Grynasis svoris: 0,2 kg
- Aukštis: 19,6 cm
- Ilgis: 12,8 cm
- Plotis: 12,8 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.703

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com