

PHILIPS

Lemputė skaidri, 75
W A60 E27

LED

2700 K

1055 lm

15 000 val.



8718699665302



Lemputė, kokios dar nematėte

Pažįstamos formos, kurias žinote ir mėgstate. Jos atrodo visai kaip tradicinės kaitrinės lemputės, tačiau išėikvoja apie 80 % mažiau energijos. Platus šviesos pluoštos kampas užtikrinta tobulą, universalų šviesos pasiskirstymą.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės halogeninės lemputės

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka bendrajam kambario apšvietimui

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Vintažinis stilius, moderni LED technologija

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Panaši forma ir dydis kaip standartinės halogeninės lemputės



Moderniam apšvietimui pritaikyta, energiją taupanti standartinė LED lemputė, pasižyminti gražios formos dizainu ir įprastais matmenimis. Puikus, ilgalaikis pakaitalas tradicinėms, standartinėms halogeninėms lemputėms.

Vintažinis stilius, modernūs LED

Klasikinės LED lemputės gaminamos pagal LED energiją taupančią technologiją. Šios retro stiliaus lemputės yra vintažinio dizaino, bet gaminamos pagal naujausias technologijas.

Idealiai tinka bendrajam apšvietimui



Modernus ir universalus apšvietimas naudojant „Philips“ standartinės lemputes, puikiai tinkančias bendrajam kambario apšvietimui.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Glass

Lemputės matmenys

- Aukštis: 10,4 cm
- Plotis: 6 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 1055 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 124 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699665302
- EOC: 871869966530200
- Gaminio pavadinimas: LED classic 75W A60 E27 WWCLND1PF/SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.52
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 8,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 75 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,4 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 387423

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699665302
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Aukštis: 15 cm
- Ilgis: 6,6 cm
- Plotis: 6,6 cm



Išleidimo data: 2025-04-13
Versija: 0.543

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com