

# PHILIPS

Šan lubinis  
šviestuvas 12W

Lubiniai šviestuvai

4000 K

Balta

Jutiklis



8718699680558



## Judesį aptinkantis šviestuvas, kad būtų patogiau ir būtų taupoma energija

Naudokitės patogiau, taupydami energiją. „Philips“ judesį aptinkantį šviesdiodinį lubinį šviestuvą lengvai įjungia ir išjungia jutiklis, todėl iš kambarių galite išeiti ar į juos patekti nespausdami jungiklio. Platus aptikimo diapazonas ir tiesioginio veikimo šviesos diodų technologija užtikrina, kad namų apšvietimas veiks tik esant poreikiui.

### Paprasta išbandyti

- Dėl integruoto automatinio judesio jutiklio šis šviestuvas automatiškai įsijungia kam nors praėjus netoliese.
- Paprastas sumontavimas

### Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa

### Ilgamžiškumas

- Energijos taupymas
- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

# Ypatybės

## Integruotas judesio jutiklis

### Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvą paruoštas užsidegti.

## Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

## Energijos taupymas

Taupo energiją – tai padės ne tik sutaupyti sąskaitoms, bet ir tausoti aplinką.

## Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 15 000

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamajam, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Jutiklis

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 108 mA
- Efektyvumas: 104 lm/W

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,38 kg
- Aukštis: 8 cm
- Ilgis: 26 cm
- Plotis: 26 cm

#### Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

#### Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 260 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1250
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 12
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699680558
- Grynas svoris: 0,42 kg
- Grynasis svoris: 0,54 kg
- Aukštis: 8,2 cm
- Ilgis: 30 cm
- Plotis: 30 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002216001



Išleidimo data:  
2024-04-25  
Versija: 0.303

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)