

PHILIPS

Žvakė skaidri, 40
W B35 E14 x4

LED

2700 K

470 lm

15 000 val.



8718699696931



Sukurta pastebėti

„Philips“ LED skaidrios žvakės formos lempos sukuria nuostabų spindinčios šviesos efektą, yra išskirtinai ilgaamžės. Šios puikiai atrodančios tiek įjungtos, tiek išjungtos lempučių idealiai tinka žvakidės tipo šviestuvuose su mažais (E14) tvirtinimo elementais.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip kaitinamosios žvakės formos lempučių

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Vintažinis stilius, moderni LED technologija

Ypatybės

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lempučių spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią

atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Ši 2700K lempučių puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Panašios formos ir dydžio kaip kaitinamosios žvakės formos lempučių

Šiuolaikiškam apšvietimui pritaikyta, energiją taupanti standartinė LED žvakės formos lempučių, pasižyminti gražios formos dizainu ir įprastais matmenimis. Puikus, ilgalaikis tradicinių kaitinamųjų žvakės formos lempučių pakaitalas.

Vintažinis stilius, modernūs LED

Klasikinės LED lempučių gaminamos pagal LED energiją taupančią technologiją. Šios retro stiliaus lempučių yra vintažinio dizaino, bet gaminamos pagal naujausias technologijas.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė žvakės formos lempučių
- Kištukinis lizdas: E14
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lempučių apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 109 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699696931
- EOC: 871869969693100
- Gaminio pavadinimas: LED classic 40W B35 E14 WW CL ND4PF/6DIS

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.52
- Įtampa: 220–240 V
- Galios vatais atitiktumuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 4,3 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 97 mm
- Bendrasis ilgis: 97 mm
- Bendras plotis: 35 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 387402

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718699696931
- Grynas svoris: 0,06 kg
- Grynas svoris: 0,1 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 6,2 cm
- Plotis: 12,3 cm



Išleidimo data:
2025-09-24
Versija: 0.482

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com