

PHILIPS

Lemputė skaidri, 75 W A60 E27, 3 vnt.

LED

2700 K

1055 lm

15 000 val.



8718699696955



Sukurta pastebėti

Jūsų pamėgtos ir pažįstamos formos. Dėl pažangiausios šviesos diodų energiją taupančios technologijos suvartojama 80 % mažiau energijos palyginti su įprastomis lemputėmis ir tarnauja dešimt kartų ilgiau

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų
- Sutaupo iki 80 % energijos

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Įsijungia akimirksniu

Ypatybės

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Ši 2700K lemputė puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes



Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė. Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

Sutaupo iki 80 % energijos



Sutaupykite energijos, naudodami šviesos diodus, neaukodami apšvietimo kokybės. Iš karto sutaupykite 80 % energijos, pakeisdami esamas kaitrines arba halogenines lemputes.

Isijungia akimirksniu

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 1055 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 124 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699696955
- EOC: 871869969695500
- Gaminio pavadinimas: LED classic 75W A60 E27 WW CL ND3PF/6DIS

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.52
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 75 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 8,5 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 104 mm
- Bendrasis ilgis: 104 mm
- Bendras plotis: 60 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 387423

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699696955
- Grynas svoris: 0,08 kg
- Grynasis svoris: 0,16 kg
- Aukštis: 14,9 cm
- Ilgis: 7,6 cm
- Plotis: 21,6 cm



Išleidimo data:
2025-09-03
Versija: 0.712

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com