

PHILIPS

Lemputė matinė,
100 W A60 E27

LED

2700 K

1521 lm

15 000 val.



8718699704162



Šilta balta šviesa, nenusileidžianti savo kokybe

Jūsų pamėgtos ir pažįstamos formos. Dėl pažangiausios šviesos diodų energiją taupančios technologijos suvartoja 80 % mažiau energijos palyginti su įprastomis lempuotėmis ir tarnauja dešimt kartų ilgiau.

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka bendrajam kambario apšvietimui

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Vintažinis stilius, moderni LED technologija

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Skirta Jūsų akių patogumui

Ypatybės

Idealiai tinka bendrajam apšvietimui



Modernus ir universalus apšvietimas naudojant „Philips“ standartines lemputes, puikiai tinkančias bendrajam kambario apšvietimui.

Vintažinis stilius, modernūs LED

Klasikinės LED lemputės gaminamos pagal LED energiją taupančią technologiją. Šios retro stiliaus lemputės yra vintažinio dizaino, bet gaminamos pagal naujausias technologijas.

Skirta Jūsų akių patogumui



Nesunku suprasti, kad ryškus apšvietimas gali varginti akis. Per šviesu, todėl esate apakimas. Per silpnas apšvietimas sukelia mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį su LED lemputėmis, sukurtomis tausoti akis ir sukurti tobulą atmosferą jūsų namams.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Glass

Lemputės matmenys

- Aukštis: 10,4 cm
- Plotis: 6 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 1521 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos srautas: 1 521 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 144,00 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 144 lm/W
- Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699704162
- EOC: 871869970416200
- Gaminio pavadinimas: LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.52

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.52
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 10,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 100 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): D
- Energijos sąnaudos: 10,5 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,4 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- Skersmuo: 60 mm
- EPREL registracijos numeris: 387431
- Srauto matavimo nuroda: Sphere
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60 Hz
- Pritemdoma: Ne
- Dangtelio pagrindas: E27

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699704162
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Aukštis: 12 cm
- Ilgis: 6,6 cm
- Plotis: 6,6 cm



Išleidimo data: 2025-05-16
Versija: 0.408

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com