

# PHILIPS

Žvakė skaidri, 40  
W B35 E14, 3 vnt.

LED

2700 K

470 lm

15 000 val.



8718699718411



## Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

Ši „Philips“ šviesos diodų elektros lemputė skleidžia gražią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir taupo energiją vos pradėjus ją naudoti. Dėl savo šiltos spalvos temperatūros ši lemputė yra puikus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

### Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Sutaupo iki 90 % energijos

### Šviesa pranoksta apšvietimą

- Vintažinis stilius, moderni LED technologija

# Ypatybės

## Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį

šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

## Sutaupo iki 90 % energijos



Mėgaukitės LED energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 90 % energijos, pakeisdami esamas kaitinamąsias ar halogenines lemputes

## Vintažinis stilius, modernūs LED

Klasikinės LED lemputės gaminamos pagal LED energiją taupančią technologiją. Šios retro stiliaus lemputės yra vintažinio dizaino, bet gaminamos pagal naujausias technologijas.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė žvakės formos lemputė
- Kištukinis lizdas: E14
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 109 lm/W

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

## Pakuotės informacija

- EAN: 8718699718411
- EOC: 871869971841100
- Gaminio pavadinimas: LED classic 40W B35 E14 WW CL ND 3CT/4

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.41
- Įtampa: 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 4,3 W

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 97 mm
- Bendrasis ilgis: 97 mm
- Bendras plotis: 35 mm

#### Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 387402

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699718411
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,08 kg
- Aukštis: 11,1 cm
- Ilgis: 4,6 cm
- Plotis: 13 cm



Išleidimo data:  
2025-09-24  
Versija: 0.254

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)