

# PHILIPS

Dive įleidžiamas  
šviestuvas

Įleidžiamieji šviestuvai

2700 K

Balta

Pritemdomas; Atsparus  
vandeniui



8718699755645



## Sukurkite puikią aplinką, panaudodami aukštos kokybės pritemdomą šviesą.

Sukurkite puikią nuotaiką, panaudodami „Philips“ šviesos diodų pritemdomas įleidžiamąsias taškines lemputes, galite lengvai pritemdyti šviesą nuo kasdienės ryškios šviesos iki malonių tonų.

### Tinka jūsų interjerui

- Dekoratyvinė metalinė apdaila

### Šviesos efektas

- Ryškus ir koncentruotas apšvietimas

### Sauga

- Atsparumas drėgmei

### Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa

### Valdiklis

- Reguliuojamas šviesos srautas

### Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

# Ypatybės

## Dekoratyvinė metalinė apdaila

Šiuolaikinė metalinė apdaila suteikia modernumo.

## Ryškus ir koncentruotas apšvietimas

Sufokusuokite šviesą į objektus, valgomojo stalą ar kitas interjero detales, kad atkreiptumėte dėmesį į tam tikrus stilius.

## Atsparumas drėgmei

Atsparus drėgmei reiškia, kad šį gaminį galite drąsiai naudoti vonioje, virtuvėse, balkonuose ir kitose vietose, kur gali būti drėgmės.

## Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį.

Ijunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

## Reguliuojamas šviesos srautas

Galite keisti nuotaiką mažindami šviesos diodų ryškumą ir ryškia baltą šviesą pakeisdami jaukia prietema, kaip naudodami įprastas lemputes.

## Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 10 000

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

## Kita

- Sukurta specialiai: Voniai, Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Atsparūs vandeniui

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 29 mA
- Efektyvumas: 64 lm/W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,118 kg
- Mažesnis ilgis: 7.0 cm
- Mažesnis plotis: 7.0 cm
- Aukštis: 5,5 cm
- Ilgis: 8,5 cm
- Įleidimo gylis: 1,5 cm
- Plotis: 8,5 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

#### Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Skersmuo: 85 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 350
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 5
- IP kodas: IP65/IP20

- Apsaugos klasė: II klasė

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699755645
- Grynas svoris: 0,12 kg
- Grynasis svoris: 0,15 kg
- Aukštis: 9 cm
- Ilgis: 7,5 cm
- Plotis: 10,5 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002374020



Išleidimo data:  
2024-07-25  
Versija: 0.220

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)