

PHILIPS

Lemputė patamsinta,
11 W ST64 E27

LED

1800 K

100 lm

15 000 val.



8718699759650



Lemputė, kokios dar nematėte

„Philips“ šviesos diodų lempučių sklaidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra ilgaamžės ir iš karto ženkiai taupo energiją. Ši pritemdoma šiuolaikinio ir elegantiško dizaino lempučių pakeis tradicines matines lempučių.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Vintažinis stilius, moderni LED technologija

Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą

- Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį

šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Vintažinis stilius, modernūs LED

Klasikinės LED lemputės gaminamos pagal LED energiją taupančią technologiją. Šios retro stiliaus lemputės yra vintažinio dizaino, bet gaminamos pagal naujausias technologijas.

Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta



„Ši matomą siūlą turinti lempa bet kokiai patalpai suteikia stiliaus ir nostalgijos pojūtį. Puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą.“

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: tamsintas
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +40 °C
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 1800 K
- Nominalus šviesos srautas: 100 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 818 | CCT of 1800K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 1800 K
- Šviesos srautas: 100 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 43 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Dekoratyvinis

Kitos savybės

- Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699759650
- EOC: 871869975965000
- Gaminio pavadinimas: LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.54

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.54
- Įtampa: 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 11 W
- Energijos sąnaudos: 2,3 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 143 mm
- Bendrasis ilgis: 143 mm
- Bendras plotis: 64 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- Skersmuo: 64 mm
- Pritemdoma: Ne
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60
- Dangtelio pagrindas: E27

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminytis: 8718699759650
- Grynas svoris: 0,04 kg
- Grynas svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 18,2 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 7 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.340

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com