

PHILIPS

Lemputė patamsinta,
11 W G93 E27

LED

1800 K

100 lm

15 000 val.



8718699759698



Lemputė, kokios dar nematėte

„Philips“ šviesos diodų elektros lemputės skleidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra ilgaamžės ir iš karto ženkliai taupo energiją. Ši pritemdoma šiuolaikinio ir dailaus dizaino lemputė pakeis tradicines matines lemputes.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvams

Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą

- Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar

galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvams

Modernios „Philips“ LED sferos dekoratyviniams šviestuvams, pvz., žvakidėms, lubiniams ventiliatoriams ir stalinio veidrodžio juostelėms.

Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta



„Ši matomą siūlą turinti lempa bet kokiai patalpai suteikia stiliaus ir nostalgijos pojūtį. Puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą.“

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Rutulio formos nekryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: tamsintas
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +40 °C
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 1800 K
- Nominalus šviesos srautas: 100 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 818 | CCT of 1800K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 1800 K
- Šviesos srautas: 100 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 50 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Dekoratyvinis

Kitos savybės

- Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699759698
- EOC: 871869975969800
- Gaminio pavadinimas: LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.54

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.54
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 11 W
- Energijos sąnaudos: 2 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 142 mm
- Bendrasis ilgis: 142 mm
- Bendras plotis: 95 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- Skersmuo: 95 mm
- Pritemdoma: Ne
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60
- Dangtelio pagrindas: E27



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.670

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com