

PHILIPS

Žvakė skaidri, 25W
BA35 E14

LED

2700 K

250 lm

15 000 val.



8718699763190



Šilta balta šviesa, nenusileidžianti savo kokybe

Jūsų pamėgtos ir pažįstamos formos. Dėl pažangiausios šviesos diodų energiją taupančios technologijos suvartoja 85 % mažiau energijos palyginti su įprastomis lemputėmis ir tarnauja dešimt kartų ilgiau.

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka bendrajam kambario apšvietimui

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Skirta Jūsų akių patogumui

Ypatybės

Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes



Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė. Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Idealiai tinka bendrajam apšvietimui



Modernus ir universalus apšvietimas naudojant „Philips“ standartines lemputes, puikiai tinkančias bendrajam kambario apšvietimui.

Skirta Jūsų akių patogumui



Nesunku suprasti, kad ryškus apšvietimas gali varginti akis. Per šviesu, todėl esate apakinas. Per silpnas apšvietimas sukelia mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį su LED lemputėmis, sukurtomis tausoti akis ir sukurti tobulą atmosferą jūsų namams.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė žvakės formos lemputė
- Kištukinis lizdas: E14
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 250 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 125 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699763190
- EOC: 871869976319000
- Gaminio pavadinimas: LED classic 25W BA35 E14 WW CL ND RFSRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.41
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 25 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 2 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 123 mm
- Bendrasis ilgis: 123 mm
- Bendras plotis: 35 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 387361

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699763190
- Grynas svoris: 0,01 kg
- Grynasis svoris: 0,03 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 4,6 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.209

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com